



Artikelnummer: **401027**



LED-SMD/COB Reflektorform 3.5W 220-240V GU10 230lm 2700K

Artikelnummer:	401027
Lichtfarbe:	warmwhite 2700 K
Lichtstrom:	230 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	3,5 W
Energieverbrauch:	4 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	A G
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	50x57 mm
Sockel:	GU10
Barcode:	4018412676078

Die modernen LED-Lampen von MÜLLER-LICHT sind in zahlreichen Wohnbereichen vielfältig einsetzbar und der perfekte Ersatz für herkömmliche Glühlampen. Mit LED-Lampen schonen Sie nicht nur Ihren Geldbeutel sondern auch die Umwelt. Tauschen Sie ganz einfach Ihre herkömmlichen Glühlampen gegen MÜLLER-LICHT LED-Lampen aus und sparen Sie Energie und Stromkosten.

- Sehr geringer Energieverbrauch
- Sehr lange Lebensdauer
- Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre
- Hohe Farbwiedergabe für brillante Farben

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	401027	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	50 mm
Barcode	4018412676078	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,43	Farbwertanteil X	0,462	Breite	50 mm
EPREL-Referenznummer	899980	Energieeffizienzklasse	(Skala A bis G): G	Farbwertanteil Y	0,417	Höhe	57 mm
Hersteller	Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch	4 kWh/1000h	Farbtemperatur	2700 K	Gewicht	20,00 g
Zolltarifnummer	8539500000	Lebensdauer Nominalwert	25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft R9	≥50	Produktdaten	
Verpackung		Leistungsaufnahme Nominalwert	3,5 W	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥90	Austausch stromlos	nein
Colorbox/Barcode 1	4018412676078	Nom. Stromstärke	30 mA	Lichtausbeute Nominalwert	66 lm/W	Beleuchtungstechnologie	LED
Colorbox/Inhalt (Stück)	1	Spannung Nominalwert	220-240 V	Lichtfarbe	warmwhite	Belüftung erforderlich	ja
Colorbox/Gewicht	14,00 g	Stromart	AC	Lichtstrom Nominalwert	230 lm	Minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
Colorbox/Abmessungen	L=51 B=51 H=120 mm	Frequenz Nominalwert	50 Hz	Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz	23 W	Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Tray/Barcode 1	4018412676085	Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,91	Spektrumbild		Modell (Technisch)	LED-GU10
Tray/Inhalt (Stück)	10					Nicht in Reflektoren betreiben	ja
Tray/Gewicht	85,00 g					Sockel	GU10
Tray/Abmessungen	L=286 B=114 H=120 mm					Inverkehrbringer	Müller-Licht
Transportkarton/Barcode 1	4018412676092					Marke	Müller-Licht
Transportkarton/Inhalt (Stück)	60					CE Kennzeichnung	ja
Transportkarton/Gewicht	415,00 g					Garantieprodukt	3 Jahre Garantiebedingungen
Transportkarton/Abmessungen	L=363 B=303 H=260 mm						
Umwelteigenschaften							
Triman-Kennzeichen							
WEEE-Produkt							
							