



Staubsaugen erfrischend anders.

Multisauger THOMAS INOX 1530

**Der Profisauger mit Edelstahltank
und 3 Jahren Garantie**

Nass und Trocken

Bequeme Handhabung:

- Saugleistung mechanisch regelbar
- Fahrgestell mit Stoßschutzring
- Spritzwassergeschützt
- Motorgehäuse aus schlagfestem Kunststoff

Standard Zubehör Ø 50 mm:

- 2 Kunststoffrohre
- Polsterdüse
- Nass- und Trockenallzweckdüse
- Fugendüse
- Siphondüse
- Grobschmutzdüse
- Rohrreduzierung



Artikelnummer	786 200
Unterdruck / Wassersäule	23 kPa
Luftvolumenstrom	43 l/s
Motorleistung	1500 W max.
Anzahl der Turbinenstufen	2
Behältervolumen	30 l
Wasseraufnahme	23 l
Filtersystem	Langzeit Nass-/und Trockenfilter mit Papierfiltersack
Abmessungen (L x B x H)	44 x 44 x 54
Gewicht	10,2 kg
EAN Nr.	4005435104756

ROBERT THOMAS

Metall- und Elektrowerke
GmbH & Co. KG
Hellerstrasse 6
57290 Neunkirchen
GERMANY
Tel.: 0049 27 35 788 0
info@robert-thomas.de
www.robert-thomas.de