

Akku- Schlagbohrschrauber DHP484

18V • max. 65 Nm • 0-2.000 min⁻¹

Ein kraftvoller bürstenloser, allgemein einsetzbarer Schlagbohrschrauber zum Schrauben und Bohren

Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit 18V und einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe. Das Schlagwerk ist je nach Anwendung abschaltbar, das max. Drehmoment beträgt 65 Nm. Dieses ist in 21 Stufen einstellbar.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akkusystem LXT	✓
Akkutyp	Li-ion
Bürstenloser Motor	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 2000 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	54 / 30 Nm
Blockierdrehmoment	65 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
(Leerlauf-)Schlagzahl	0 - 7500 / 30000 min ⁻¹
Bohrleistung in Mauerwerk	13 mm
Bohrleistung in Beton	13 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Bohrleistung in Holz (Schneckenbohrer)	38 mm
Bohrleistung in Holz (Forstnerbohrer)	38 mm
Bohrleistung mit Flachfräsbohrern	38 mm
Bohrleistung mit Lochsägen	51 mm

Spezifikationen

- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Ergonomisch geformter und gummierter Griff für einen angenehmen und sicheren Halt
- Mit LED-Licht
- Elektronischer Überlastschutz
- Vollmetall-Getriebe für erhöhte Haltbarkeit
- Mit 2-Gang-Getriebe für eine hohe Drehzahl
- Einfach, einhändige Umstellung des Rechts-/ Linkslaufs
- Hocheffiziente und kompakte Maschine für den professionellen Einsatz
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Optionales Zubehör

199154-9

Schnellspannbohrfutter 13mm



821550-0

MAKPAC Gr. 2



824781-0

Zubehörbox



837916-4

Tiefziehteil für MAKPAC



B-49432

Bohrer-Set 18-tlg. Holz/Metall/Stein



D-42204

Kegelsenker-Set M3-M10 HSS



D-47363

Forstnerbohrer-Set 5-tlg.



D-63993

Lochsägen-Set Universal 16-teilig



D-75415

Erdbohrer 30x600mm



D-75421

Erdbohrer 45x600mm



D-75437

Erdbohrer 70x600mm



E-07076

Bit-Set 32-tlg.



E-08698

Flachfräsbohrer-Set 8-tlg.



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

