

Kombihammer

HR2631FT

800 W • SDS-PLUS • 26 mm • 2,4 J

Kombihammer mit Anti-Vibrations-Technologie, zwei Bohrfuttern und einem SDS-PLUS-Bohrerset

Ein leistungsfähiger Kombihammer mit Anti-Vibrations-Technologie AVT für SDS-PLUS Einsteckwerkzeuge. Geeignet zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln. Motorleistung 800 W, Drehzahl kann zwischen 0 und 1.200 min⁻¹ mittels Schalter eingestellt werden. Einzelschlagstärke: 2,4 J, optimaler Bohrbereich: 8-18 mm in Beton, max. Bohrleistung 26 mm.



Technische Details

Leistungsaufnahme	800 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1200 min ⁻¹
(Leerlauf-)Schlagzahl	0 - 4600 min ⁻¹
Bohrleistung in Holz	32 mm
Bohrleistung in Beton	26 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Idealer Bohrbereich (Beton)	4 - 18 mm
Einzelschlagstärke	2,4 J
Bohrleistung Bohrkrone	68 mm
Passend für SDS-PLUS	✓
Länge des Netzkabels	2,5 m
Schalleistungspegel (L _{WA})	101 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	94 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Gewicht ohne Kabel	3,1 kg
Produktabmessung (L x B x H)	385 x 77 x 209 mm

Spezifikationen

- Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- Mit LED-Licht
- Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- Mit SDS-PLUS-Werkzeugaufnahme und Schnellwechsel-Bohrfutter für zylindrische Bohrer
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Drehmomentbegrenzer stoppt die Drehung, wenn der Bit klemmt, um die Sicherheit bei der Bedienung und den Motorschutz zu erhöhen

EAN 0088381687218

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

194080-7

Schnellwechselfutter SDS-PLUS



122878-2

Seitengriff kpl.



331886-4

Tiefenanschlag



Optionales Zubehör

122878-2

Seitengriff kpl.



194074-2

Kohlebürsten CB-325



194080-7

Schnellwechselfutter SDS-PLUS



331886-4

Tiefenanschlag



837914-8

Tiefziehteil für MAKPAC



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

