

DIGITALES DUROMETER

PCE-DD-A



- » handliches Gerät
- » digitale Anzeige
- » inkl. Transportkoffer
- » für Shore A
- » große Anzeige
- » einfache Anwendung

Unser Digitales Durometer ist ein handliches Gerät für die Shorehärteprüfung von Gummi, Kunststoffen und anderen nicht-metallischen Materialien, hergestellt in bekannt hervorragender Qualität.

Der Anwendungsbereich des Digitalen Durometer für Shore A liegt hauptsächlich bei Weichgummi, Elastomere, Naturkautschuk, Neoprene, Polyester, Gießharz, Weich-PVC, Leder etc. Falls die Messprobe dünner ist, sollte die Messprobe mit einer anderen Probe desselben Materials auf der Rückseite verstärkt werden, um die Dicke zu vergrößern.

Spezifikation

Härte	
Messbereich	0 ... 100 Shore A
Auflösung	0,5 Shore A
Genauigkeit	±2 Shore A

Allgemeine technische Daten	
Messfunktionen	HOLD
Display Typ	LCD
Eindringkörper	35°
Schlaggerät	Typ D
Messtiefe	0 ... 2,5 mm
Probendicke	min. 6 mm
Prüfkraft	12,5 N
Menüsprache	Englisch (US), Englisch (GB)
Schutzklasse (Gerät)	IP20
Spannungsversorgung	Batterien
Akku/Batterie	1 x 1,5 V LR44 , Alkali-Mangan
Kapazität	140 mAh
Betriebsbedingungen	0 ... 50 °C , 0 ... 90 % r. F.
Lagerbedingungen	0 ... 50 °C , 0 ... 90 % r. F.
Abmessungen (L x B x H)	115 x 60 x 25 mm
Gewicht	300 g