ZUGMESSLASCHE

PCE-DDM 10WI



- **Messbereich bis 10.000 kg**
- **geringes Eigengewicht**
- **kompakte Bauform**
- **lange Batterielaufzeit**
- **PEAK Hold Funktion**
- **Summierfunktion**
- **Messeinheiten: kg / t / lbs / N / kN**
- **Einstellbarer Gravitationsbereich**
- **Schäkel und Transportkoffer inkl.**

Die Zugmesslasche ist ideal um mobile Zugmessungen, wie die z.B. die von Gutachtern erstellt werden, durchzuführen. Für die Herstellung der Zugmesslasche wurden Qualitätsmaterialen verwendet. Diese ermöglichen, trotz der hohen Messkapazität, eine kompakte Bauweise mit einem geringen Eigengewicht.

Interessante Funktionen der Zugmesslasche sind PEAK Hold Funktion, Summierfunktion, sowie die verschiedenen Messeinheiten wie z.B. kg / t / lb / N oder kN. Die Zugmesslasche ist nur für Zugmessungen geeignet, für Druckversuche müssen andere Kraftmessgeräte verwendet werden wie z.B. unser PCE-FB Kraftmessgerät.

Spezifikation

Wägebereich	
Messbereich [Max]	10000 kg
Auflösung [d]	5 kg
Genauigkeit	±0,1 % v.Mb.
Kraft	
Messbereich	0 ... 100 kN
Auflösung	50 N
Genauigkeit	±0,1 % v.Mb.

Allgemeine technische Daten	
Messfunktionen	HOLD, Peak
Messfunktionen (Zusatzinformation)	Summierfunktion
Einheit(en)	kg, N, lb, t, kN
Display Typ	LCD
Zifferngröße [BxH]	Höhe: 22 mm
Betriebsdauer	50 h
Mindestlast [Min]	100 kg
Tarierbereich	max. 20 % vom Messbereich
Menüsprache	Englisch (US)
Akku/Batterie	3 x 1,5 V AA Batterie , Alkali-Mangan
Kapazität	3000 mAh
Betriebsbedingungen	-10 ... 40 °C , 0 ... 85 % r. F.
Lagerbedingungen	-10 ... 40 °C , 0 ... 85 % r. F.