ZUGMESSLASCHE

PCE-DDM 50



- **Messbereich bis 50.000 kg**
- **geringes Eigengewicht**
- **kompakte Bauform**
- **lange Batterielaufzeit**
- **Funkdisplayanzeige**
- **PEAK Hold Funktion**
- **Summierfunktion**
- **Messeinheiten: kg / t / lbs / N / kN**
- **Einstellbarer Gravitationsbereich**
- **Schäkel und Transportkoffer inkl.**

Die Zugmesslasche ist ideal um mobile Zugmessungen, wie die z.B. die von Gutachtern erstellt werden, durchzuführen. Für die Herstellung der Zugmesslasche wurden Qualitätsmaterialen verwendet. Diese ermöglichen, trotz der hohen Messkapazität, eine kompakte Bauweise mit einem geringen Eigengewicht.

Die Zugmesslasche wird mit einer Funkanzeige und zwei Schäkel in einem Transportkoffer geliefert. Interessante Funktionen der Zugmesslasche sind PEAK Hold Funktion, Summierfunktion, sowie die verschiedenen Messeinheiten wie z.B. kg / t / lb / N oder kN. Die Zugmesslasche ist nur für Zugmessungen geeignet, für Druckversuche müssen andere Kraftmessgeräte verwendet werden wie z.B. unser PCE-FB Kraftmessgerät.

Spezifikation

Kraft	
Messbereich	0 ... 500 kN
Auflösung	200 N
Genauigkeit	±0,1 % FS

Kraft	
Messbereich	400 ... 50000 kg
Auflösung	20 kg
Genauigkeit	±0,1 % FS

Allgemeine technische Daten	
Messfunktionen	HOLD, Peak
Messfunktionen (Zusatzinformation)	Summierfunktion
Einheit(en)	kg, N, lb, t, kN
Display Typ	LCD
Zifferngröße [BxH]	Höhe: 22 mm
Betriebsdauer	50 h
Mindestlast [Min]	400 kg
Tarierbereich	max. 20 % vom Messbereich
max. Funkreichweite	80 m
Menüsprache	Englisch (US), Englisch (GB)
Schutzklasse (Gerät)	IP20
Spannungsversorgung	Batterien
Akku/Batterie	7 x 1,5 V AA Batterie , Alkali-Mangan
Kapazität	3000 mAh
Betriebsbedingungen	-10 ... 40 °C , 0 ... 85 % r. F.
Lagerbedingungen	-10 ... 40 °C , 0 ... 85 % r. F.
Abmessungen (L x B x H)	465 x 150 x 104 mm
Gewicht	39000 g