PAPIERWAAGE

PCE-DMS 200



- **Betrieb an 240 V - Netzadapter oder mittels Batterien vom Typ AA**
- **angezeigte Wägeeinheiten auswählbar (g/m², g, oz, oz/yd²)**
- **automatische Selbstabschaltung zur Batterieschonung (Funktion ist abschaltbar)**
- **Rundprobenschneider für 100 cm² - Ausschnitte (optional erhältlich)**
- **kalibrierbar mittels externem Kalibriergewicht (optional im Zubehör erhältlich)**
- **ISO-Kalibrierzertifikat (optional erhältlich)**

Die Papierwaage ist ein wahres Waagen-Multitalent. Sie können das Gerät als Papierwaage mit der Anzeigeeinheit g/m² verwenden oder als "normale" Waage mit der Anzeigeeinheit g (per Tastendruck umstellbar). Voraussetzung für die Benutzung als Papierwaage mit direkter Anzeige in g/m² ist, dass Sie Proben auflegen, die eine Fläche von 100 cm² haben.

Entweder Sie schneiden ein Quadrat (10 x 10 cm) aus oder Sie verwenden einen entsprechenden Probenreisser. Die genaueste Variante ist die Benutzung eines Probenschneiders, den Sie ebenfalls bei uns im Zubehör, passend zu dieser Papierwaage, bestellen können. Bei Papier mit hoher Flächenmasse, z.B. Karton oder Pappen, kann die Waage ohne den mitgelieferten Windschutz benutzt werden. Bei Schreibpapier sollte der Windschutz aber immer eingesetzt werden.

Spezifikation

Wägebereich	
Messbereich [Max]	200 g
Auflösung [d]	0,01 g
Wägebereich	
Messbereich [Max]	20000 g/m²
Auflösung [d]	1 g/m²

Allgemeine technische Daten	
Einheit(en)	g, oz, g/m², oz/yd²
Display Typ	LCD
Zifferngröße [BxH]	Höhe: 15 mm
Automatische Abschaltung	2 min
Gehäuse	ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymere)
Reproduzierbarkeit	0,02 g
Kalibrierung	Automatisch mittels externem Prüfgewicht
Abmessungen	Windschutz: 145 x 145 120 mm
Stabilisierungszeit	3 s
Ablesbarkeit	0,01 g
Schutzklasse (Gerät)	IP20
Spannungsversorgung	12V
Steckertyp	Gerät-Eurostecker
Akku/Batterie	6 x 1,5 V AA Batterie , Alkali-Mangan
Kapazität	3000 mAh
Betriebsbedingungen	0 ... 40 °C , 0 ... 85 % r. F.
Lagerbedingungen	0 ... 40 °C , 0 ... 85 % r. F.
Abmessungen (L x B x H)	145 x 210 x 40 mm
Gewicht	1000 g