
DUROMETER

PCE-DX-AS



- **mit Schleppzeiger**
- **Ablesung in Härteeinheiten volle 360°-Uhr**
- **hohe Genauigkeit**
- **erfüllt alle Normen**
- **inklusive Aufbewahrungsbot**

Das Durometer dient der Messung der Oberflächenhärte (Shore A) von weichem Gummi und sehr weichen Kunststoffen. Das Durometer besteht aus einem Messteil mit Messkopf und einer blendfreien 360°-Uhr. Zur besseren Ablesbarkeit des Spitzenwertes besitzt dieses Durometer neben der reinen Messnadel / Anzeigenadel noch einen Schleppzeiger, der nach Beendigung der Messung auf dem Maximalwert stehen bleibt. Nach Ablesung kann er wieder auf die -Stellung zurückgesetzt werden. Mit diesem Modell erhalten Sie immer Härte-Messergebnisse mit höchster Genauigkeit und Wiederholbarkeit.

Spezifikation

Härte	
Messbereich	10 ... 90 Shore A
Auflösung	1 Shore A
Genauigkeit	±2 Shore A

Allgemeine technische Daten	
Anpresskraft	0 ... 12.5 N
Eindringkörper	35°
Abmessungen	Uhrendurchmesser: 57 mm
Betriebsbedingungen	0 ... 40 °C , 0 ... 80 (nicht kondensierend)% r. F.
Lagerbedingungen	-10 ... 60 °C , 0 ... 80 (nicht kondensierend)% r. F.
Abmessungen (L x B x H)	115 x 62 x 26 mm
Gewicht	160 g