



Produktdetails

SN201-C16

SN201-C16 Sicherungsautomat - 1+NP - C - 16 A



Allgemeine Informationen	
Typ	SN201-C16
Bestellnummer	2CSS255101R0164
EAN	8012542091950
Beschreibung	SN201-C16 Sicherungsautomat - 1+NP - C - 16 A
Langbeschreibung	Die Sicherungsautomaten der Baureihe SN201 schaltet Phase und Neutralleiter in einer Teilungseinheit zum Schutz des Stromkreises gegen Überlast und Kurzschluss. Sie erfüllen die Bauvorschriften IEC/EN 60898-1.

Technische Daten	
Normen	IEC/EN 60898-1
Auslösecharakteristik	C
Bemessungsspannung (U _r)	230 V AC
Bemessungsbetriebsspannung	(nach IEC 60898-1) 230 V
Bemessungsisolationsspannung (U _i)	(nach IEC / EN 60664-1) 500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (U _{imp})	4 kV

Isolationsprüfspannung	2 kV
Primäre Bemessungs- Impulsfestigkeitsspannung	4 kV
Eingangsspannungsart	AC
Bemessungsstrom (I _n)	16 A
Bemessungsschaltvermögen	(230 V) 6 kA
Bemessungs- Grenzkurzschlussausschaltvermögen (I _{cu})	(230 V) 10 kA
Bemessungsausschaltvermögen I _m , Bemessungsfehlerschaltvermögen IΔm (I _{cs})	(230 V AC) 6 kA
Bemessungsfrequenz (f)	50/60 Hz
Verlustleistung	3.6 W
Einspeisung	Beliebig
Schaltstellungsanzeige	Rot AN / Grün AUS
Energiebegrenzungsklasse	3
Elektrische Lebensdauer	10000 Zyklen
Mechanische Belastbarkeit	20000 Zyklen
Anzahl geschützter Pole	1
Anzahl Pole	1+N
Anzahl Modulabstände pro DIN-Schiene	1
Überspannungskategorie	III
Position des N-Leiters	Rechts
Anzugsdrehmoment	1.2 N·m
Zubehörtyp	Hilfskontakt Signalkontakt/Hilfskontakt Arbeitsstromauslöser Unterspannungsauslöser
Bedienteilausführung	Schalthebel - Isolierstoffgruppe IIIA, schwarz, plombierbar in den Stellungen ON (EIN) / OFF (AUS)
Gehäusotyp	Isolierstoffgruppe II, RAL 7035
Typ Schraubklemme	Rahmenklemme
Einbaulage	beliebig
Zubehör anbaubar	Ja
Anschlussmöglichkeit	flexibel 1 ... 10 mm² starr 1 ... 16 mm²
Abisolierlänge	11 mm
Anschlussart	Schraubklemme

Material Compliance

RoHS Information	9AKK106713A5572
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
RoHS Datum	20190722
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-25...55 °C
Umgebungstemperatur	(Betrieb) -25 ... 55 °C
Referenztemperatur für die Auslösecharakteristik	30 °C
Schutzart	IP20
Verschmutzungsgrad	2

Klimafestigkeit	28 cycles ;with 55 °C / 90-96 % ;and 25 °C / 95-100 %
Vibrationsfestigkeit nach IEC/EN 60068-2-6	20 Zyklen bei 0,8 In: 5g oder 0,35 mm 5 ... 150 ... 5 Hz
Schockfestigkeit nach IEC/EN 60068-2-27	30g 2 Schocks 13 ms
Umweltinformationen	Siehe RoHS-Richtlinie

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	1
Breite	0.018 m
Höhe	0.085 m
Tiefe	0.069 m
Gewicht	0.110 kg
Einbautiefe (t ₂)	69 mm

Bestelldaten

Menge	Karton 6 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	0.684 kg
Verpackungseinheit 1	
E-Nummer (Finnland)	3217754
E-Nummer (Schweden)	2100319

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	9AKK106713A5572
----------------------------	-----------------

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	2CSC400002D0209
------------------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000042 - Leitungsschutzschalter
ETIM 9	EC000042 - Leitungsschutzschalter
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	85362010
eClass	V11.0 : 27141901
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	F

Accessories				
Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CSS200924R0001	SN201-S Signalkontakt	SN201-S	1	Stück
2CSS200923R0001	SN201-IH Hilfsschalter	SN201-IH	1	Stück
2CDS200922R0001	S2C-S/H6R Signalkontakt / Hilfsschalter	S2C-S/H6R	1	Stück
2CDS200912R0001	S2C-H6R Hilfskontakt	S2C-H6R	1	Stück
2CSS200933R0011	F2C-A1 Arbeitsstromauslöser	F2C-A1	1	Stück
2CSS200933R0012	F2C-A2 Arbeitsstromauslöser	F2C-A2	1	Stück
2CSS200911R0001	S2C-UA 12 DC Unterspannungsauslöser	S2C-UA 12 DC	1	Stück
2CSS200911R0002	S2C-UA 24 AC Unterspannungsauslöser	S2C-UA 24 AC	1	Stück
2CSS200911R0003	S2C-UA 48 AC Unterspannungsauslöser	S2C-UA 48 AC	1	Stück
2CSS200911R0004	S2C-UA 110 AC Unterspannungsauslöser	S2C-UA 110 AC	1	Stück
2CSS200911R0005	S2C-UA 230 AC Unterspannungsauslöser	S2C-UA 230 AC	1	Stück
2CSS200911R0006	S2C-UA 400 AC Unterspannungsauslöser	S2C-UA 400 AC	1	Stück
2CSS200911R0007	S2C-UA 24 DC Unterspannungsauslöser	S2C-UA 24 DC	1	Stück
2CSS200911R0008	S2C-UA 48 DC Unterspannungsauslöser	S2C-UA 48 DC	1	Stück
2CSS200911R0009	S2C-UA 110 DC Unterspannungsauslöser	S2C-UA 110 DC	1	Stück
2CSS200911R0010	S2C-UA 230 DC Unterspannungsauslöser	S2C-UA 230 DC	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Sicherungsautomaten → Sicherungsautomaten

