



Produktdetails

E236-US1.1

E236-US1.1 Unterspannungsrelais



Allgemeine Informationen

Typ	E236-US1.1
Bestellnummer	2CDE165001R2001
EAN	4016779651776
Beschreibung	E236-US1.1 Unterspannungsrelais
Langbeschreibung	Alle Messeingänge müssen jeweils mit einer Phase verbunden sein. Wenn keine Dreiphasenmessung durchgeführt wird, müssen die Messeingänge mit einer Phase verbunden werden, um die erforderliche Spannung an alle Messeingänge anzulegen. Falls eine Last eine Umkehrspannung verursacht, die den Schwellwert U_s überschreitet, können Phasenausfälle nicht identifiziert werden. Ein Neutraleiter muss immer angeschlossen sein!

Technische Daten

Verlustleistung	0.8 W
Anzahl Hilfskontakte	1
Wechsler	
Überspannungskategorie	III
Anschlussmöglichkeit	4 mm ²

Material Compliance	
RoHS Information	2CDK440006K0201
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
RoHS Datum	20050601
REACH Erklärung	9AKK108468A9644
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	(Betrieb) -25 ... +55 °C
Umweltinformationen	2CDU400021D0201

Abmessungen	
Breite	17.5 mm
Höhe	87 mm
Tiefe	60 mm
Gewicht	0.066 kg

Bestelldaten	
Menge	Karton 10 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	0.71 kg
Verpackungseinheit 1	

Zertifikate und Deklarationen	
Konformitätserklärung - CE	2CDK440006K0201

Installation / Montage	
Montage- und Betriebsanleitung	2csc400002d0209

Hauptdokumente	
Datenblatt, technische Information	9AKK107992A5535

Klassifizierungen	
ETIM 8	EC001667 - Unterspannung-Überwachungsrelais für Reiheneinbau
ETIM 9	EC001667 - Unterspannung-Überwachungsrelais für Reiheneinbau
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8536 49 00
eClass	V11.0 : 27142327

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Schutz- und Sicherheitsgeräte → Schutzrelais

