

GAS LECKDETEKTOR FÜR KÜHLMITTEL

PCE-LD 1



- » **einfachste Bedienung**
- » **geeignet für Kältemittel R22, R134a, R-410A, R-407C ...**
- » **einstellbare Empfindlichkeit**
- » **ortsunabhängig verwendbar**
- » **Sensor an der Spitze eines 390 mm biegsamen Schwanenhalses**
- » **visuelle und akustische Meldung**
- » **mehrfarbige LED Anzeige für die Konzentration von Kältemitteln**
- » **Anpassung an vorhandene Konzentrationen**

Das Lecksuchgerät ist ein mit modernster Technik arbeitender Kältemittel - Lecksucher, der alle Gase auf FCKW- und FKW-Basis detektiert. Durch die leicht einstellbare Empfindlichkeit kann dieses Lecksuchgerät, selbst in einer durch andere Gase verunreinigten Umgebungsluft, alle Undichtigkeiten der Klimaanlage bzw. des Kältemittel-Systems auffinden.

Das Lecksuchgerät signalisiert optisch und akustisch wenn eine Leckage entdeckt wurde. Der am Lecksuchgerät befindliche Schwanenhals ermöglicht Ihnen, auch an schwer zugänglichen Stellen zu messen. Der in den Schwanenhals integrierte Sensor hat eine Lebensdauer von min. 1 Jahr, daher ist eine Rekalibrierung nicht notwendig (die Ersatzsensoren sind natürlich bei uns im optional erhältlichen Zubehör immer nachbestellbar).

Spezifikation

Allgemeine technische Daten	
Aufwärmzeit	90 s
Betriebsdauer	40 h
Automatische Abschaltung	10 min
Kältemittel	R134a, R407C, R22, R410A, R404A
Weitere Abmessungen	Fühlerlänge 390 mm
Empfindlichkeit	wählbar (hoch und niedrig)
Schutzklasse (Gerät)	IP20
Akku/Batterie	4 x 1,5 V AA Batterie , Alkali-Mangan
Kapazität	3000 mAh
Betriebsbedingungen	-10 ... 60 °C , 0 ... 70 % r. F.
Lagerbedingungen	-10 ... 60 °C , 0 ... 70 % r. F.
Abmessungen (L x B x H)	173 x 66 x 56 mm
Gewicht	400 g