



Produktdetails

AF09Z-40-00-23

AF09Z-40-00-23 Schütz 100-250V 50/60Hz / DC 4-polig Low Power Consumption



Allgemeine Informationen	
Typ	AF09Z-40-00-23
Bestellnummer	1SBL136201R2300
EAN	3471523115835
Beschreibung	AF09Z-40-00-23 Schütz 100-250V 50/60Hz / DC 4-polig Low Power Consumption
Langbeschreibung	Die 4-poligen Schütze AF09Z sind zum Schalten von Leistungskreisen mit Motoren, leicht oder nicht-induktiven Lasten ausgelegt. Sie besitzen eine elektronische Spulenschnittstelle, die eine sehr breite Steuerspannung realisieren kann. Dadurch können auch große Steuerspannungsschwankungen bewältigt werden. Die Schütze benötigen dabei eine sehr geringe Halteleistung von nur 1,7W. AFZ-Schütze können kurzen Spannungseinbrüchen und Spannungsabfällen (gemäß SEMI F47-0706) widerstehen. Alle integrierten oder nachträglich angebaute Hilfsöffnerkontakte sind als Mirrorkontakte nach IEC60947-5-1 Anhang L ausgeführt. Weiterhin besitzen sie einen eingebauten Überspannungsschutz und benötigen keine zusätzlichen Löschglieder. Weiteres Zubehör wie Zeitglieder, Verdrahtungshilfen sowie Verriegelungsglieder u.a. ergänzen das Sortiment.
Bestelldaten	
Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85364900

Hauptdokumente	
Montage- und Betriebsanleitung	1SBC101027M6801
CAD Maßzeichnung	2CDC001079B0201

Abmessungen	
Breite	45 mm
Tiefe	77 mm
Höhe	86 mm
Gewicht	0.31 kg

Technische Daten	
Anzahl Hauptkontakte Schließer	4
Anzahl Hauptkontakte Öffner	0
Anzahl Hilfskontakte Schließer	0
Anzahl Hilfskontakte Öffner	0
Normen	IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1, UL 60947-1, UL 60947-4-1, CAN/CSA C22.2 No.60947-1, CAN/CSA C22.2 No.60947-4-1
Bemessungsbetriebsspannung	Hauptstromkreis 690 V
Bemessungsfrequenz (f)	Steuerstromkreis 50 / 60 Hz Hauptstromkreis 50 / 60 Hz
Konventioneller thermischer Dauerstrom in freier Luft (I_{th})	(nach IEC 60947-4-1, offene Schütze $q = 40\text{ °C}$) 35 A
Bemessungsbetriebsstrom AC-1 (I_e)	(690 V, 40 °C) 25 A (690 V, 60 °C) 25 A (690 V, 70 °C) 22 A
Bemessungsbetriebsstrom AC-3 (I_e)	(415 V, 60 °C) 9 A (440 V, 60 °C) 9 A (500 V, 60 °C) 9.5 A (690 V, 60 °C) 7 A (380/400 V, 60 °C) 9 A (220/230/240 V, 60 °C) 9 A
Bemessungsbetriebsleistung AC-3 (P_e)	(400 V) 4 kW (415 V) 4 kW (440 V) 4 kW (500 V) 5.5 kW (690 V) 5.5 kW (380/400 V) 4 kW (220/230/240 V) 2.2 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (I_{cw})	(bei 40 °C Umgebungstemperatur, ungekapselt, bei Kaltstart 10 s) 150 A (bei 40 °C Umgebungstemperatur, ungekapselt, bei Kaltstart 15 min) 35 A (bei 40 °C Umgebungstemperatur, ungekapselt, bei Kaltstart 1 min) 60 A (bei 40 °C Umgebungstemperatur, ungekapselt, bei Kaltstart 1 s) 300 A (bei 40 °C Umgebungstemperatur, ungekapselt, bei Kaltstart 30 s) 80 A
Maximales Ausschaltvermögen	($\cos \phi=0.45$ ($\cos \phi=0.35$ bei $I_e > 100\text{ A}$) bei 440 V) 250 A ($\cos \phi=0.45$ ($\cos \phi=0.35$ bei $I_e > 100\text{ A}$) bei 690 V) 106 A
Maximale elektrische Schaltfrequenz	(AC-1) 600 Schaltspiele/Std
Bemessungsbetriebsstrom DC-1 (I_e)	(110 V) 1-polig, 40 °C 10 A (110 V) 1-polig, 60 °C 10 A (110 V) 1-polig, 70 °C 10 A

	(110 V) 2-polig in Reihe, 40 °C 25 A
	(110 V) 2-polig in Reihe, 60 °C 25 A
	(110 V) 2-polig in Reihe, 70 °C 22 A
	(110 V) 3-polig in Reihe, 40°C 25 A
	(110 V) 3-polig in Reihe, 60 °C 25 A
	(110 V) 3-polig in Reihe, 70 °C 22 A
	(110 V) 4-polig in Reihe, 40°C 25 A
	(110 V) 4-polig in Reihe, 60 °C 25 A
	(110 V) 4-polig in Reihe, 70 °C 22 A
	(220 V) 2-polig in Reihe, 40 °C 10 A
	(220 V) 2-polig in Reihe, 60 °C 10 A
	(220 V) 2-polig in Reihe, 70 °C 10 A
	(220 V) 3-polig in Reihe, 40 °C 25 A
	(220 V) 3-polig in Reihe, 60 °C 25 A
	(220 V) 3-polig in Reihe, 70 °C 22 A
	(220 V) 4-polig in Reihe, 40°C 25 A
	(220 V) 4-polig in Reihe, 60 °C 25 A
	(220 V) 4-polig in Reihe, 70 °C 22 A
	(440 V) 4-polig in Reihe, 40°C 10 A
	(440 V) 4-polig in Reihe, 60 °C 10 A
	(440 V) 4-polig in Reihe, 70 °C 10 A
	(72 V) 1-polig, 40 °C 25 A
	(72 V) 1-polig, 60°C 25 A
	(72 V) 1-polig, 70 °C 22 A
	(72 V) 2-polig in Reihe, 40°C 25 A
	(72 V) 2-polig in Reihe, 60 °C 25 A
	(72 V) 2-polig in Reihe, 70 °C 22 A
	(72 V) 3-polig in Reihe, 40°C 25 A
	(72 V) 3-polig in Reihe, 60 °C 25 A
	(72 V) 3-polig in Reihe, 70 °C 22 A
	(72 V) 4-polig in Reihe, 40°C 25 A
	(72 V) 4-polig in Reihe, 60 °C 25 A
	(72 V) 4-polig in Reihe, 70 °C 22 A
Bemessungsbetriebsstr om DC-3 (I _e)	(110 V) 1-polig, 40 °C 6 A
	(110 V) 1-polig, 60°C 6 A
	(110 V) 1-polig, 70 °C 6 A
	(110 V) 2-polig in Reihe, 40 °C 25 A
	(110 V) 2-polig in Reihe, 60 °C 25 A
	(110 V) 2-polig in Reihe, 70 °C 22 A
	(110 V) 3-polig in Reihe, 40°C 25 A
	(110 V) 3-polig in Reihe, 60 °C 25 A
	(110 V) 3-polig in Reihe, 70 °C 22 A
	(110 V) 4-polig in Reihe, 40°C 25 A
	(110 V) 4-polig in Reihe, 60 °C 25 A
	(110 V) 4-polig in Reihe, 70 °C 22 A
	(220 V) 2-polig in Reihe, 40 °C 6 A
	(220 V) 2-polig in Reihe, 60 °C 6 A
	(220 V) 2-polig in Reihe, 70 °C 6 A
	(220 V) 3-polig in Reihe, 40 °C 25 A
	(220 V) 3-polig in Reihe, 60 °C 25 A
	(220 V) 3-polig in Reihe, 70 °C 22 A
	(220 V) 4-polig in Reihe, 40°C 25 A
	(220 V) 4-polig in Reihe, 60 °C 25 A
	(220 V) 4-polig in Reihe, 70 °C 22 A
	(440 V) 4-polig in Reihe, 40°C 6 A
	(440 V) 4-polig in Reihe, 60 °C 6 A
	(440 V) 4-polig in Reihe, 70 °C 6 A
	(72 V) 1-polig, 40 °C 25 A
	(72 V) 1-polig, 60°C 25 A
	(72 V) 1-polig, 70 °C 22 A
	(72 V) 2-polig in Reihe, 40°C 25 A
	(72 V) 2-polig in Reihe, 60 °C 25 A
	(72 V) 2-polig in Reihe, 70 °C 22 A
	(72 V) 3-polig in Reihe, 40°C 25 A
	(72 V) 3-polig in Reihe, 60 °C 25 A
	(72 V) 3-polig in Reihe, 70 °C 22 A
	(72 V) 4-polig in Reihe, 40°C 25 A
	(72 V) 4-polig in Reihe, 60 °C 25 A
	(72 V) 4-polig in Reihe, 70 °C 22 A
Bemessungsbetriebsstr om DC-5 (I _e)	(110 V) 1-polig, 40 °C 4 A
	(110 V) 1-polig, 60°C 4 A

	(110 V) 1-polig, 70 °C 4 A (110 V) 2-polig in Reihe, 40 °C 10 A (110 V) 2-polig in Reihe, 60 °C 10 A (110 V) 2-polig in Reihe, 70 °C 10 A (110 V) 3-polig in Reihe, 40°C 25 A (110 V) 3-polig in Reihe, 60 °C 25 A (110 V) 3-polig in Reihe, 70 °C 22 A (110 V) 4-polig in Reihe, 40°C 25 A (110 V) 4-polig in Reihe, 60 °C 25 A (110 V) 4-polig in Reihe, 70 °C 22 A (220 V) 2-polig in Reihe, 40 °C 4 A (220 V) 2-polig in Reihe, 60 °C 4 A (220 V) 2-polig in Reihe, 70 °C 4 A (220 V) 3-polig in Reihe, 40 °C 9 A (220 V) 3-polig in Reihe, 60 °C 9 A (220 V) 3-polig in Reihe, 70 °C 9 A (220 V) 4-polig in Reihe, 40°C 10 A (220 V) 4-polig in Reihe, 60 °C 10 A (220 V) 4-polig in Reihe, 70 °C 10 A (440 V) 4-polig in Reihe, 40°C 4 A (440 V) 4-polig in Reihe, 60 °C 4 A (440 V) 4-polig in Reihe, 70 °C 4 A (72 V) 1-polig, 40 °C 9 A (72 V) 1-polig, 60°C 9 A (72 V) 1-polig, 70 °C 9 A (72 V) 2-polig in Reihe, 40°C 25 A (72 V) 2-polig in Reihe, 60 °C 25 A (72 V) 2-polig in Reihe, 70 °C 22 A (72 V) 3-polig in Reihe, 40°C 25 A (72 V) 3-polig in Reihe, 60 °C 25 A (72 V) 3-polig in Reihe, 70 °C 22 A (72 V) 4-polig in Reihe, 40°C 25 A (72 V) 4-polig in Reihe, 60 °C 25 A (72 V) 4-polig in Reihe, 70 °C 22 A
Bemessungsisolationsspannung (U _i)	gemäß IEC 60947-4-1 690 V (nach UL / CSA) 600 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (U _{imp})	6 kV
Maximale Schalthäufigkeit	3600 Schaltspiele/Std
Bemessungssteuerspannung (U _c)	50 Hz 100 ... 250 V 60 Hz 100 ... 250 V Gleichstrombetrieb 100 ... 250 V
Betriebszeit	zwischen Spulenentriegung und Schließen des Öffnerkontakts 13 ... 98 ms zwischen Spulenentriegung und Öffnen des Schließerkontakts 11 ... 95 ms zwischen Spulenerregung und Öffnen des Öffnerkontakts 38 ... 90 ms zwischen Spulenerregung und Schließen des Schließerkontakts 40 ... 95 ms
Montage auf DIN-Schiene	TH35-15 (35 x 15 mm Tragschiene) nach IEC 60715 TH35-7.5 (35 x 7.5 mm Tragschiene) nach IEC 60715
Schraubmontage (nicht enthalten)	2 x M4 oder Schrauben diagonal angeordnet
Anschlussmöglichkeit-Hauptstromkreis	flexibel mit Aderendhülse 1/2x 0.75 ... 6 mm ² flexibel mit isolierter Aderendhülse 1x 0.75 ... 4 mm ² flexibel mit isolierter Aderendhülse 2x 0.75 ... 2.5 mm ² starr massiv 1/2x 1 ... 4 mm ² starr mehrdrähtig 1/2x 1 ... 6 mm ²
Anschlussmöglichkeit-Hilfsstromkreis	starr massiv 1/2x 1 ... 2.5 mm ² starr mehrdrähtig 1/2x 1 ... 2.5 mm ²
Anschlussmöglichkeit-Steuerstromkreis	flexibel mit Aderendhülse 1/2x 0.75 ... 2.5 mm ² flexibel mit isolierter Aderendhülse 1x 0.75 ... 2.5 mm ² flexibel mit isolierter Aderendhülse 2x 0.75 ... 1.5 mm ² starr massiv 1/2x 1 ... 2.5 mm ² starr mehrdrähtig 1/2x 1 ... 2.5 mm ²
Abisolierlänge	Steuerstromkreis 10 mm Hauptstromkreis 10 mm
Schutzart	(nach IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Spulenanschlussklemmen) IP20 (nach IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Hauptanschlussklemmen) IP20

Anschlussart

Schraubklemme

Technische Daten UL/CSA

Maximale Betriebsspannung UL/CSA	Hauptstromkreis 600 V
Allgemeine Gebrauchsklasse UL/CSA	(600 V AC) 25 A
Anschlussmöglichkeit-Hauptstromkreis UL/CSA	starr massiv 1/2x 16-10 AWG starr mehrdrähtig 1/2x 16-10 AWG
Anschlussmöglichkeit-Hilfsstromkreis UL/CSA	starr massiv 1/2x 18-14 AWG starr mehrdrähtig 1/2x 18-14 AWG
Anschlussmöglichkeit-Steuerstromkreis UL/CSA	starr massiv 1/2x 18-14 AWG starr mehrdrähtig 1/2x 18-14 AWG
Anzugsdrehmoment UL/CSA	Steuerstromkreis 11 in-lb Hauptstromkreis 13 in-lb

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	(in Schütz Nähe bei Lagerung) -60 ... +80 °C (in Schütz Nähe bei Betrieb in freier Umgebung) -40 ... 70 °C
Klimafestigkeit	nach IEC 60947 - 1 Annex Q Kategorie B
Höchstzulässige Betriebshöhenlage	ohne Derating 3000 m
Schockfestigkeit nach IEC/EN 60068-2-27	geschlossen, Schockrichtung B1: 25 g geöffnet, Stoßrichtung B1: 5 g Stoßrichtung A: 30 g Stoßrichtung B2: 15 g Stoßrichtung C1: 25 g Stoßrichtung C2: 25 g
Vibrationsfestigkeit nach IEC/EN 60068-2-6	4g (geschlossen) & 2g (offen) 5 ... 300 Hz

Material Compliance

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108467A5658
REACH Erklärung	2CMT2021-006202
RoHS Information	2CMT2021-006277
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
Gefahrstoff-Überwachungsgesetz - TSCA	2CMT2023-006525
WEEE B2C / B2B	B2B
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Öko Transparenz

Umweltproduktdeklaration – EPD	1SBD250584E3000 2TFP200035A1001
--------------------------------	------------------------------------

Zertifikate und Deklarationen	
ABS Zertifikat	ABS_20-2060694-PDA
BV Zertifikat	BV_2634H24898C0
CB Zertifikat	CB_SE-108879
CCC Zertifikat	CCC_2010010304445624
CQC Zertifikat	CQC2010010304445624 CQC2020010304298240
Konformitätserklärung - CCC	2020980304001253 2020980304001082
Konformitätserklärung - CE	1SBD250001U1000
Konformitätserklärung - UKCA	1SBD250032U1000
DNV Zertifikat	DNV_TAE00001AF-4
EAC Zertifikat	EAC_RU_FRME77B03447
GOST Zertifikat	GOST_POCCFR.ME77.B07175.pdf
KC Zertifikat	KC_HW02016-15007C
LR Zertifikat	LRS_LR23403517TA-02
RINA Zertifikat	RINA_ELE240318XG
RMRS Zertifikat	RMRS_1802705280
UL Zertifikat	UL-US-L319322-13-72119002-5 UL-CA-L319322-43-72119002-6
UL Zulassung	UL_E319322

Verpackungsinformationen	
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	87 mm
Länge Verpackungseinheit 1	79 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	47 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.31 kg
EAN Verpackungseinheit 1	3471523115835
Menge Verpackungseinheit 2	Karton 27 Stück
Breite Verpackungseinheit 2	250 mm
Länge Verpackungseinheit 2	300 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	315 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 2	16.74 kg
Menge Verpackungseinheit 3	1296 Stück

Klassifizierungen	
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	Q
ETIM 4	EC000066 - Leistungsschutz, AC-schaltend

ETIM 5	EC000066 - Leistungsschütz, AC-schaltend
ETIM 6	EC000066 - Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom
ETIM 7	EC000066 - Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom
ETIM 8	EC000066 - Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom
eClass	V11.0 : 27371003
UNSPSC	39121529
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4758 >> Iec Contactors
E-Nummer (Finnland)	3706335

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Schütze → Blockschütze → AF Schütze → AF09

