

INVENTURWAAGE

PCE-PCS 6



- » **getrennte Anzeige für Gewicht, Stückzahl und Referenzgewicht**
- » **Stückzählung**
- » **Tarawägung der Inventurwaage**
- » **Eingabe von Taravorabzug, Referenzzahl und Referenzgewicht**
- » **Akkubetrieb**
- » **Netz- und Akkubetrieb**
- » **Summierungsfunktion (99 Speicherplätze)**

Inventurwaage zum professionellen Zählen und Wägen. Die Speicherplätze der Inventurwaage und der mögliche Akkubetrieb machen sie zum unentbehrlichen Helfer im Betrieb. Diese Inventurwaage ist das optimale Werkzeug, wenn es um das genaue Ermitteln von Stückzahlen, z.B. bei der Inventur, geht. Beim Stückzählen wird als erstes über eine definierte Menge das Einzelstückgewicht mittels dieser Inventurwaage ermittelt, falls bekannt kann es über den Tastenblock eingegeben werden.

Nach dem Auflegen einer unbekannten Stückzahl zeigt die Inventurwaage das Gewicht, das Referenzgewicht und die Stückzahl an. Über den optional erhältlichen Labeldrucker können die Ergebnisse, wie Gewicht und Stückzahl, direkt ausgedruckt werden. Der Ausdruck erfolgt automatisch wenn sich der Wert in der Anzeige stabilisiert hat. Über den Tastenblock lässt sich ein Taravorabzug, die Referenzstückzahl und auch das Referenzstückgewicht eingeben. Die Inventurwaage verfügt über eine RS-232-Schnittstelle, somit können die Wägedaten zu einem PC übertragen werden.

Spezifikation

Wägebereich	
Messbereich [Max]	6 kg
Auflösung [d]	0,1 g
Genauigkeit	±0,1 g

Allgemeine technische Daten	
Messfunktionen (Zusatzinformation)	Stückzählung, Summierfunktion
Einheit(en)	g
Display Typ	LCD
Speicherkapazität	99 Werte
Schnittstelle	RS232
Gehäuse	ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymere)
Reproduzierbarkeit	±0,1 g
Mindestlast [Min]	0,1 g
Tarierbereich	100 %
Kalibrierung	Mittels externem Prüfgewicht
Einschwingzeit	3 s
Schutzklasse (Gerät)	IP20
Spannungsversorgung	Netzteil: 230 V / 50 Hz
Steckertyp	Gerät-Eurostecker
Akku/Batterie	1 x 6 V intern , Blei-Gel-Akku
Kapazität	4500 mAh
Betriebsbedingungen	0 ... 40 °C , 10 ... 90 % r. F.
Lagerbedingungen	0 ... 40 °C , -10 ... 60 % r. F.
Abmessungen (L x B x H)	320 x 320 x 125 mm
Gewicht	2800 g