Produktdetails

UA1-230

UA1-230 Unterspannungsauslöser 230V 50Hz 240V 60Hz, linksseitiger Anbau



Allgemeine Informationen

Typ	UA1-230
Bestellnummer	1SAM201904R1005
EAN	4013614320460
Beschreibung	UA1-230 Unterspannungsauslöser 230V 50Hz 240V 60Hz, linksseitiger Anbau
Langbeschreibung	Unterspannungsauslöser UA1 für unterschiedliche Spannunngen werden bei den Hauptgeräten linksseitig angebaut

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85365080

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	1SBC100214C0202
Montage- und Betriebsanleitung	2CDC131011M6802 2CDC131034M6801

© 2024 ABB. Alle Rechte vorbehalten

	2CDC131022M6802 2CDC131120M6801 2CDC131081M6801 2CDC131082M6801
Montage- und Betriebsanleitung Teil 3	1SBC100214C0202
CAD Maßzeichnung	2CDC001079B0201

Abmessungen

Breite	18 mm
Höhe	90 mm
Tiefe	75.5 mm
Gewicht	0.1 kg

Technische Daten

Anschlussart	Schraubklemme
Bemessungssteuerspeisespannung (U_s)	(50 Hz) 230 V (60 Hz) 240 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (U_{imp})	Hilfsstromkreis 6 kV
Bemessungsisolationsspannung (U_i)	690 V
Anschlussmöglichkeit-Hilfsstromkreis	flexibel mit Aderendhülse 1/2x 0.75 ... 2.5 mm² flexibel mit isolierter Aderendhülse 1x 0.75 ... 2.5 mm² flexibel mit isolierter Aderendhülse 2x 0.75 ... 1.5 mm² flexibel 1/2x 0.75 ... 2.5 mm² starr 1/2x 1 ... 4 mm²
Anzugsdrehmoment	Hilfsstromkreis 0.8 ... 1.2 N·m
Abisolierlänge	Hilfsstromkreis 10 mm
Empfohlener Schraubendreher	Nr. 2 Pozidriv
Normen	CSA 22.2 No. 14 IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 UL 508 UL 60947-1 UL 60947-4-1
Produktname	Unterspannungsauslöser
Geeignet für	MS116 MS132 MO132 MS165 MO165
Geeignet für Produktklasse	Manual Motor Starter
Zubehörgruppe	Elektro
Zubehörtyp	Unterspannungsauslöser
Anmerkungen	Die mechanische und elektrische Lebensdauer von manuellen Motorstartern in Kombination mit UA1/AA1 ist reduziert. Die Werte sind auf Anfrage erhältlich.

Technische Daten UL/CSA

Anschlussmöglichkeit-Hilfsstromkreis UL/CSA	flexibel 1/2x 16-12 AWG mehrdrähtig 1/2x 16-12 AWG
Anzugsdrehmoment UL/CSA	Hilfsstromkreis 7 in·lb

© 2024 ABB. Alle Rechte vorbehalten

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -25 ... +60 °C (Lagerung) -50 ... +80 °C
Schockfestigkeit nach IEC/EN 60068-2-27	11 ms pulsierend 15g

Material Compliance

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108467A5658
REACH Erklärung	1SAA963005-4502
RoHS Information	1SAA963006-4502
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
Gefahrstoff-Überwachungsgesetz - TSCA	2CMT2023-006539
WEEE B2C / B2B	B2B
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Zertifikate und Deklarationen

ABS Zertifikat	1SAA963001-0101
BV Zertifikat	1SAA963002-0201
cUL Zertifikat	cUL_E137861
Konformitätserklärung - CE	1SAD101100-3411
Konformitätserklärung - UKCA	1SAD201100-3411
DNV GL Zertifikat	1SAA963001-0304
LR Zertifikat	1SAA963001-0502 1SAA918001-0501
RINA Zertifikat	1SAA963002-0802
UL Zertifikat	UL_E137861

Verpackungsinformationen

Breite Verpackungseinheit 1	93 mm
Länge Verpackungseinheit 1	25 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	80 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.11 kg
EAN Verpackungseinheit 1	4013614320460
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Breite Verpackungseinheit 2	280 mm
Länge Verpackungseinheit 2	395 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	210 mm

© 2024 ABB. Alle Rechte vorbehalten

Bruttogewicht Verpackungseinheit 2	9.175 kg
EAN Verpackungseinheit 2	4013614526121
Menge Verpackungseinheit 2	Karton 80 Stück

Klassifizierungen

Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	Q
ETIM 4	EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
ETIM 5	EC001022 - Unterspannungsauslöser
ETIM 6	EC001022 - Unterspannungsauslöser
ETIM 7	EC001022 - Unterspannungsauslöser
ETIM 8	EC001022 - Unterspannungsauslöser
eClass	V11.0 : 27370417
UNSPSC	39121010
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4148 >> Under voltage coil
E-Nummer (Finnland)	3706030
E-Nummer (Schweden)	3112029

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Leistungsschalter → Motorschutzschalter

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Motorschutzschalter → Motorschutzschalter



© 2024 ABB. Alle Rechte vorbehalten

Änderungen vorbehalten