



Produktdetails

E233-230

E233-230 Betriebsstundenzähler



Allgemeine Informationen	
Typ	E233-230
Bestellnummer	2CDE100000R1601
EAN	4012233630004
Beschreibung	E233-230 Betriebsstundenzähler
Langbeschreibung	Betriebsstundenzähler werden verwendet, um die Betriebszeiten aufzuzeichnen sowie Leerlaufzeiten zu bestimmen und Ausfallzeiten von Maschinen und Anlagen, für gewerbliche Zwecke oder in der Hausinstallation. Ohne Rückstellfunktion.

Technische Daten	
Bemessungsspannung (U _r)	230 V AC
Spannungsbereich	196 ... 264 V
Bemessungsfrequenz (f)	50 / 60 Hz
Verlustleistung	1.5 W
Genauigkeit	Lesegenauigkeit Kl. 0,01 h
Montageart	DIN-Schiene

Material Compliance	
RoHS Information	2CDK440005K0202
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
RoHS Datum	0046
REACH Erklärung	9AKK108468A9644
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363
SCIP	80bf05eb-7528-407f-89ed-809aaebecdda Deutschland (DE)

Umgebungsbedingungen	
Umweltinformationen	2CDU400019D0201

Abmessungen	
Breite in Teilungseinheiten	1
Breite	17.5 mm
Höhe	85 mm
Tiefe	58 mm
Gewicht	0.05 kg

Bestelldaten	
Menge	Karton 10 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	0.6 kg
Verpackungseinheit 1	
E-Nummer (Finnland)	6680130

Zertifikate und Deklarationen	
Konformitätserklärung - CE	2CDK443001D0403

Installation / Montage	
Montage- und Betriebsanleitung	2CSC400002D0208

Hauptdokumente	
Datenblatt, technische Information	2CDC512074C0105

Klassifizierungen	
ETIM 8	EC001641 - Betriebsstundenzähler

ETIM 9	EC001641 - Betriebsstundenzähler
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	9029 10 00
eClass	V11.0 : 27142313
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	P

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Einrichtungen zur Energiemessung → Betriebsstundenzähler

