




Produktdetails

MBD100

MBD100 Sammelschienensystem-Modul 185 mm für NH-Lasttrennleisten 750 mm x 250 mm x 159.5 mm , 1



Allgemeine Informationen	
Typ	MBD100
Bestellnummer	2CPX042255R9999
EAN	4011617422556
Beschreibung	MBD100 Sammelschienensystem-Modul 185 mm für NH-Lasttrennleisten 750 mm x 250 mm x 159.5 mm , 1
Langbeschreibung	Innenausbau Modul, CombiLine, Bausatz unmontiert, für Sammelschienensystem 185 mm NH-Lasttrennleisten, Rasteinheit 5 RE = 750 mm, Feldbreite 1 = 250 mm, 60 Platzeinheiten, nutzbare Breite von 150 mm, unbestückt für den Einbau von 4 NH-Sicherungslasttrennleisten NH00 - NH3, für Sammelschienensystem 3-polig, Ausrichtung Sammelschienen: horizontal, mit Sammelschienenhalter ZX522, Sammelschienenmittenabstand: 185 mm, für maximal 3 Cu-Schienen, (Sammelschienen müssen separat bestellt werden), Bemessungsstrom In max. 850 A, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausführung der Abdeckung: geschlossen, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 275 mm, WR Montagegerüst muss separat bestellt werden
Technische Daten	
Normen	DIN EN 61439-3 DIN EN 61439-2

Bemessungsbetriebsspannung	(Maximum) 400 V
Betriebsspannung	400 V
Bemessungsstrom (I _n)	850 A
Anzahl Pole	3
Anzahl NH-Sicherungslasttrenner	0
Anzahl NH-Sicherungsunterteile	0
Anzahl Sicherungsautomaten	"
Anzahl montierbare Geräte	4
Ausstattung	Excludes Devices
Montagegerüst	WR Rahmen
Gerät	NH1 bis NH3
Gehäusotyp	Innenausbau Modul
Bauhöhe	1
Montageart	Schienensystem
Platzeinheiten (PLE)	60
Modulfunktion	Sammelschienensystem-Modul 185 mm für NH-Lasttrennleisten
Farbe	lichtgrau
Sicherungsgröße	Other

Material Compliance

RoHS Information	2CPC100019X0201
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Datum	20230918
REACH Erklärung	2CPC100005X0201
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363
SCIP	7c6c5fae-28b2-4fa5-8021-54fe866dda8c Deutschland (DE)

Abmessungen

Breite	250 mm
Höhe	750 mm
Tiefe	159.5 mm
Gewicht	2.775 kg
Einbautiefe (t ₂)	275 mm

Bestelldaten

Menge	Packung 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	2.886 kg
Verpackungseinheit 1	

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CPC100019X0201
----------------------------	-----------------

Installation / Montage	
Montage- und Betriebsanleitung	2CPC130253M5601

Hauptdokumente	
Datenblatt, technische Information	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101

Klassifizierungen	
ETIM 8	EC002286 - Verteilerbaugruppe NH-Sicherungssysteme
ETIM 9	EC002286 - Verteilerbaugruppe NH-Sicherungssysteme
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
CN8	85381000
eClass	V11.0 : 27400619
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	U

Accessories					
Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure	
2CPX044287R9999	ZX2786 30 mm x 347.83 mm x 10 mm	ZX2786	1	Stück	
2CPX044288R9999	ZX2787 40 mm x 347.83 mm x 10 mm	ZX2787	1	Stück	
2CPX044289R9999	ZX2788 50 mm x 347.33 mm x 10 mm	ZX2788	1	Stück	
2CPX044302R9999	ZX2816 30 mm x 401.83 mm x 10 mm	ZX2816	1	Stück	
2CPX056190R9999	WZC4X3S Zubehör, 30 mm x 401.83 mm x 10 mm	WZC4X3S	1	Stück	
2CPX044303R9999	ZX2817 40 mm x 401.83 mm x 10 mm	ZX2817	1	Stück	
2CPX044304R9999	ZX2818 50 mm x 401.83 mm x 10 mm	ZX2818	1	Stück	
2CPX056191R9999	WZC4X5S Zubehör, 50 mm x 401.83 mm x 10 mm	WZC4X5S	1	Stück	
2CPX044284R9999	ZX2783 30 mm x 252.91 mm x 10 mm	ZX2783	1	Stück	
2CPX044285R9999	ZX2784 40 mm x 252.91 mm x 10 mm	ZX2784	1	Stück	
2CPX044286R9999	ZX2785 50 mm x 252.91 mm x 10 mm	ZX2785	1	Stück	
2CPX044299R9999	ZX2813 30 mm x 306.91 mm x 10 mm	ZX2813	1	Stück	
2CPX044300R9999	ZX2814 40 mm x 306.91 mm x 10 mm	ZX2814	1	Stück	
2CPX044301R9999	ZX2815 50 mm x 306.91 mm x 10 mm	ZX2815	1	Stück	

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Unterverteiler → Innenausbausystem → CombiLine N - Bausatz → NH-Lasttrennleisten unbestückt

