

VIDEO ENDOSKOP

PCE-VE 1036HR-F



- » **3 m Endoskopkabel mit 2 Wege-Endoskop-Kabel**
- » **Kamerakopfdurchmesser: Ø 6 mm**
- » **Speicherung von Bildern und Videos**
- » **32 GB Speicherkarte inkl.**
- » **LED Beleuchtung**
- » **robuster Tragekoffer inkl.**

Das Video Endoskop ist ein vielseitiges einsetzbares Inspektionsinstrument. An das Video Endoskop können verschiedenste Endoskopkabel mit unterschiedlichen Eigenschaften angeschlossen werden. Ein besonderer Vorteil von dem Video Endoskop ist das große Display, welches dem Verwender durch seine Abmessungen und Auflösung den bestmöglichen Überblick über die zu betrachtende Fläche bietet. Dabei ermöglicht das Video Endoskop die Aufnahme von Bildern und Videos, wobei die Videos zusätzlich mit einer Audioaufnahme gespeichert werden. Die klare Auflösung wird auch dann deutlich, wenn die Bilder durch Tastendruck auf der eingelegten SD-Karte im Video Endoskop gespeichert werden. Wenn die SD-Karte am Computer ausgelesen wird, werden die aufgenommen Bilder und Videos klar dargestellt. Aufgrund der Tatsache, dass die Aufnahmen auf einem externen Massenspeichergerät gespeichert werden, kann selbst gewählt werden welche SD-Karte in das Video Endoskop eingesetzt wird. Maximal sollte diese jedoch eine Kapazität von 32 GB haben. Eine 32 GB Speicherkarte erlaubt die Speicherung von mehr als 240500 Bildern oder mehr als 1000 Minuten an Videomaterial.

Grade an schwer zugänglichen Orten ist die zwei-Wege-Optik ein großer Vorteil von dem Video Endoskop.

Spezifikation

Allgemeine technische Daten	
Auflösung	Bildauflösung: 640 x 480 JPEG Videoaufnahme: 640 x 480 MPEG (mit Tonaufnahme) Auflösung: VGA (640 x 480)
Kabellänge	3 m
Display Typ	LC Touch Display
Displaygröße	7 Zoll
Displayauflösung	800 x 480 Pixel
Speichermedium	SD-Karte
Speicherkapazität	32 GB
Speicherkapazität (Zusatzinformation)	SD-Karte bis maximal 32 GB
Schnittstelle	Mini-USB, SD-Karte, Audioschnittstelle, TV Ausgang (PAL), NTSC
Kameraausrichtung	schwenkbar
Betriebsdauer	4 h
Automatische Abschaltung von ... bis	5 ... 30 min.
Länge Kamerakopf	23,5 mm
Durchmesser Kamerakopf	6 mm
Material Kamerasonde	Edelstahl
Bewegung Kamerasonde	2-Wege, 155 °
Schutzklasse Kamerasonde	IP67
Blickfeld	87,1 °
Blickfeldtiefe	10 ... 60 mm
Lichtstärke	3 LEDs vorne, 2 LEDs seitlich
Menüsprache	Englisch (US), Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch, Dänisch, Türkisch, Polnisch, Russisch, Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, Tschechisch, Ungarisch, Rumänisch, Schwedisch, Griechisch, Norwegisch, Slowenisch, Estnisch, Finnisch
Spannungsversorgung	AC 100 ... 240 V Hz 50 / 60
Steckertyp	Gerät-Eurostecker
Kapazität	2400 mAh
Betriebsbedingungen	0 ... 60 °C , 10 ... 90 % r. F.
Lagerbedingungen	0 ... 60 °C , 10 ... 90 % r. F.
Abmessungen (L x B x H)	240 x 154 x 47 mm
Weitere Abmessungen	Steuergerät 228 x 35 x 53 mm
Gewicht	1310 g
Weitere Gewichte	Steuergerät 400 g