





Q-LINE

Wandleuchte, LED, 3000K, weiß

Die Q-LINE WALL Wandleuchte ist wahlweise verfügbar mit weißem, schwarzem und silbergrauem lackiertem Leuchtgehäuse und mit passenden Endkappen ausgestattet. Ein unterseitig angebrachter Diffusor aus Acrylglas steht für blendfreie Beleuchtungseigenschaften. Die mit einem warmweißen LED Modul bestückte Q-LINE ist dank der 3800lm LED Leistung die ultimative LED-Lösung für eine primäre Raumausleuchtung.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	1000668
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundär Strom / Sekundär Spannung	700mA
Länge	142.5 cm
Breite	10.5 cm
Höhe	6.0 cm
Nettogewicht	3.439 kg
Bruttogewicht	4.128 kg
IP Code	IP 20
Schutzklasse	I
Montage	Aufbau
Montagedetails	Wand
Wattage	45 W
Lumen	3800 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	110 °
Farbe	weiß
CRI	80
LXXBXX Daten	L70B50
BIG WHITE Seite	269



Notizen
