



Produkt
details

E219-E220

Leuchtmelder, 16 A, 2LED, gelb, Mod. Breite:
0.5



Allgemeine Informationen	
Typ	E219-E220
Bestellnummer	2CCA703408R0001
EAN	7612270939367
Beschreibung	Leuchtmelder, 16 A, 2LED, gelb, Mod. Breite: 0.5
Langbeschreibung	Die Leuchtmelder sind mit 9 mm Breite (= halbe Modulbreite) erhältlich und können zur Anzeige von Betriebszuständen verwendet werden, zum Beispiel Signalverlust einer Phase. Die Reihe bietet drei verschiedene Spannungsbereiche (12-48 V AC/DC, 115-250 V AC und 60-220 V DC) sowie fünf verschiedene LED-Farben.

Technische Daten	
Normen	EN60068-2-1 EN60068-2-2 EN60068-2-30 DIN EN 62094-1 UL508
Bemessungsspannung (U _r)	230 V
Bemessungsisolationsspannung (U _i)	250 V

Spannungsbereich	60 ... 220 V DC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (U _{imp})	4 kV
Hilfsspannung AC/DC	LED Indicator 60...220 V AC
Eingangsspannungsart	DC
Bemessungsstrom (I _n)	16 A
Bemessungsfrequenz (f)	50/60 Hz
Verlustleistung	0.47-1 W
Leistung / Watt	1 W
Anzahl LEDs	2
Anzugsdrehmoment	1.2-1.5 N·m
Leuchtmittel	LED
Schaltertyp	doppelte Kontaktunterbrechung
Leitermaterial	Kupfer
Anmerkungen	plombierbar in Ein- und Aus-Stellung
Farbe	gelb
Deckelfarbe	gelb
Lichtfarbe	gelb
Anschlussmöglichkeit	starr 1x1...6 mm ² starr 2x2.5 mm ² flexibel 1x0.75...2x2.5 mm ²
Lebensdauer	LED Indicator 50000 Stunde(n)

Material Compliance

RoHS Information	2CCC441015D0201
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Datum	20170426
REACH Erklärung	2CCC005047D0201
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -25...+55 °C (Lagerung) -40...+70 °C
Schutzart	IP20
Umweltinformationen	2CCC441002C0201

Technische Daten UL/CSA

Kurzschlussstrom Bewertung (SCCR)	3 kA
--------------------------------------	------

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	0.5
Breite	9 mm
Höhe	85 mm
Tiefe	68 mm
Gewicht	43 g
Einbautiefe (t ₂)	59 mm

Bestelldaten	
Menge	Karton 10 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	484 g
Verpackungseinheit 1	
E-Nummer (Finnland)	2312310
E-Nummer (Schweiz)	472452338

Zertifikate und Deklarationen	
CB Zertifikat	9AKK108466A3847
Konformitätserklärung - CE	2CCC441015D0201
Konformitätserklärung - UKCA	9AKK108467A6138
VDE Zertifikat	9AKK108466A3837

Installation / Montage	
Montage- und Betriebsanleitung	No document needed

Hauptdokumente	
Datenblatt, technische Information	9AKK107992A5537

Klassifizierungen	
ETIM 8	EC001657 - Leuchtmelder Reiheneinbau
ETIM 9	EC001657 - Leuchtmelder Reiheneinbau
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	85365053
eClass	V11.0 : 27142324
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	P

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Befehls- und Meldegeräte → Schalter, Taster und Leuchtmelder
→ Schalter, Taster und Leuchtmelder, E210

