



Produktdetails

6586

Dimmer REG, Mod. Breite: 1



Allgemeine Informationen

Typ	6586
Bestellnummer	2CKA006590A0190
EAN	4011395208496
Beschreibung	Dimmer REG, Mod. Breite: 1
Langbeschreibung	Tastdimmer mit Vor-Ort-Bedienung. Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi). Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi). Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren. Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen. Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich. Mit Memory-, Schlummer-, Wake-Up-, Kinderzimmer-, Zentral-Aus-, Putzlicht- und Zeitfunktion. Für Treppenlichtsteuerungen mit Abschaltautomatik und Warnfunktion gemäß DIN 18015-2.
	Unterstützt die Einhaltung der Energieeinsparverordnung (EnEV 2014). Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren. Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung). Mit manuell einstellbarer Betriebsart: Phasenan- / Phasenabschnitt. Mit einstellbarer Minimal- / Maximal-Helligkeit. Mit Lichtwertspeicherung. Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich. Beleuchtung der Nebenstellen-Taster nur mit N-Leiteranschluss möglich. Nebenstelleneingang für kurze Schaltimpulse (Taster) und Dauerkontakt (Schalter/Timer). Nebenstelleneingang als Weitspannungseingang ausgelegt (8-230 V AC/DC) galvanisch getrennt. Nennleistung: 2 - 100 W/VA (Retrofit-LED-Lasten). Nennleistung: 10 - 200 W/VA (Nicht-LED-Lasten) Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz

Technische Daten

Bemessungsspannung (U _r)	230 V
Bemessungssteuerspeis espannung (U _s)	8...230 V 230 V DC
Hilfsspannung AC/DC	230 V AC/DC
Bemessungsfrequenz (f)	50 / 60 Hz
Verlustleistung	0.5 W
Leistung / Watt	2...100 V·A
Bedienteilausführung	Taster
Anschlussart	Schraubklemme
Lastart	Universal- und LED-Nachrüstung
Montageart	DIN-Schiene
Befestigungsart	Snapper Mounting
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt matt
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
RAL Nummer	RAL 7035 - lichtgrau
Farbe	grau
Anwendungsbereich	Elektrische Last- und Lichtsteuerung
Steuerung	8...230 V
Versorgungsspannung	230 V

Material Compliance

RoHS Information	2CKA200000E5975
------------------	-----------------

RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Datum	20201020
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	(Betrieb) 0 ... +35 °C
Schutzart	IP20

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	1
Breite	18 mm
Höhe	74 mm
Tiefe	65 mm
Gewicht	54 g

Bestelldaten

Menge	Karton 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	0.073 kg
Verpackungseinheit 1	

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E1707
----------------------------	-----------------

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	DEBJE-6590-0-0190
--------------------------------	-------------------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	No document needed
------------------------------------	--------------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000025 - Dimmer
ETIM 9	EC000025 - Dimmer
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8536 50 80

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Elektronik konventionell → Dimmer REG

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Befehls- und Meldegeräte → Schalter, Taster und Leuchtmelder
→ Schalter, Taster und Leuchtmelder, E210

