



Produktdetails

0471-0-0037

Einbaustecker schwarz - Busch-Duro 2000® SI



Allgemeine Informationen	
Typ	0471-0-0037
Bestellnummer	2CKA000471A0037
EAN	4011395003008
Beschreibung	Einbaustecker schwarz - Busch-Duro 2000® SI
Langbeschreibung	Einbaustecker für Potenzialausgleich-Steckverbinder und Einbau in Zentralscheiben. Für Geräte mit 19 mm Durchmesser.
Installation / Montage	
Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
Montageart	Unterputzmontage
Umgebungsbedingungen	
Schutzart	IP20

Technische Daten	
Datenblatt, technische Information	No document needed

Design	
Schalterdesign	Busch-Duro 2000® SI Reflex SI Busch-balance® SI
Schalterdesign Variante	Busch-Duro 2000® SI Busch-Duro 2000® SI Linear Reflex SI Reflex SI Linear
Ausführung der Oberfläche	glänzend
Werkstoff	Metall
Farbe	schwarz

Abmessungen	
Breite	24 mm
Höhe	24 mm
Tiefe	41 mm
Gewicht	26,5 g

Material Compliance	
RoHS Information	2CKA200000E0095
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
REACH Information	enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363
SCIP	396adb67-64b1-4dc4-bee1-7a1aec981c17 Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen	
Konformitätserklärung - CE	2CKA200000E0095

Klassifizierungen	
ETIM 9	EC000090 - Potentialausgleichsdose
eClass	V11.0 : 27144035
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C

Accessories	
-------------	--

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001724A4343	Zentralscheibe Befehlsgeräte 1-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	2534-914	1	Stück
2CKA001724A1168	Zentralscheibe Befehlsgeräte 1-fach alpinweiß - Reflex SI	2534-214	1	Stück
2CKA001724A0228	Zentralscheibe Befehlsgeräte 1-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI	2534-212	1	Stück
2CKA000299A0032	Winkelbuchse Potenzialausgleich-Steckverbinder gelb - Plattform 63	0299-0-0032	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Zubehör → Zubehör Mechanik



360°