

TECHNIK  
UND DESIGN  
SMART VEREINT

# Heizkörperthermostat – Evo


HmIP-eTRV-E | HmIP-eTRV-E-S | HmIP-eTRV-E-A

Evo ist die Evolution im Bereich smarter Heizkörperthermostate und verbindet eine moderne sowie schlichte Form mit besonders präziser und nahezu geräuschloser Regelung. Durch individuelle Heizprofile und die Vernetzung mit Fensterkontakten kann mehr als 33 % Energie beim Heizen gespart werden.



Auch in Silber oder Anthrazit erhältlich

homematic   
Smart wohnen. einfach komfortabel



Individuelle Heizprofile über die kostenlose Homematic IP App



Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen:

- Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service
- Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI (Anthrazit nicht kompatibel mit CCU2)
- Partnerlösungen von Drittanbietern

## TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung	2x 1,5 V LR06/Mignon/AA
Batterielebensdauer	2 Jahre (typ.)
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	0 bis 50 °C
Abmessungen (B x H x T)	53 x 55 x 94 mm
Gewicht	190 g (inkl. Batterien)
Funk-Frequenzband	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	230 m
Gewindeanschluss	M30 x 1,5 mm

## EINFACH HEIZKOSTEN SPAREN

Individuelle Temperaturverläufe können einfach per App erstellt werden – mit bis zu 3 einstellbaren Heizprofilen und 13 Änderungen pro Tag. So wird nur geheizt, wenn Wärme benötigt wird.

Geöffnete Fenster und Türen werden über die Fenster-auf-Erkennung oder noch präziser in Verbindung mit einem Homematic IP Fenster- und Türkontakt erkannt. Die Heiztemperatur wird automatisch abgesenkt, damit keine Energie verschwendet wird.

## WOHLFÜHLTEMPERATUR ZU JEDER ZEIT

Die Steuerung der Raumtemperatur erfolgt nach den individuellen Bedürfnissen des Anwenders: einfach per App – egal ob Zuhause oder unterwegs – direkt am Gerät oder ganz komfortabel per Sprachsteuerung (über Amazon Alexa oder Google Assistant).

## MODERNES DESIGN UND IDEALE HANDHABUNG

Dank der weiß hinterleuchteten LED-Anzeige ist die eingestellte Temperatur sehr gut ablesbar. Der Displayinhalt wird bei Bedienung eingblendet und kann je nach Montagesituation nach links oder rechts gedreht werden. Durch das reduzierte und elegante Gehäusedesign fügt sich der hochwertige Heizkörperthermostat perfekt in jedes Wohnumfeld ein.

## SICHERE UND EINFACHE INSTALLATION

Hochwertige Metallüberwurfmutter zur sicheren Montage auf allen gängigen Heizkörperventilen mit M30-Gewinde. Die Montage erfolgt schnell und einfach ohne Eingriff in die Heizungsanlage oder Ablassen von Wasser.

## WEITERE EIGENSCHAFTEN

- ✓ Sehr leiser Antrieb für den Einsatz in Schlafräumen
- ✓ Boost-Funktion zum schnellen Aufheizen des Raums
- ✓ Eco-Modus für einen energiesparenden Betrieb mit reduzierter Raumtemperatur
- ✓ Ventilschutz-Funktion schützt vor Verkalkung
- ✓ Bediensperre verhindert ungewollte Bedienung

## LOGISTISCHE DATEN

Variante	Weiß	Silber	Anthrazit
Artikelnummer	155105A0	156650A0	158419A0
EAN-Code	4047976551057	4047976566501	4047976584192
Kurzbezeichnung	HmIP-eTRV-E	HmIP-eTRV-E-S	HmIP-eTRV-E-A
Verpackungseinheit		45	
Maße Verpackung		122 x 112 x 97 mm	
Gewicht inkl. Verpackung		359,9 g	

## LIEFERUMFANG

Homematic IP Heizkörperthermostat – Evo  
 Adapter Danfoss (RA, RAV und RAVL)  
 Stützring und Montagematerial  
 1,5 V LR6/Mignon/AA Batterien (2x)  
 Bedienungsanleitung