

HAFTMAGNET MODELL: V3SR

- Haltekraft: 300 kg
- Aufbau-Version
- Hoher Korrosionswiderstand
- Kabel im Lieferumfang enthalten
- Ankerplatte im Lieferumfang enthalten
- Verschleißfrei
- Einfache Installation
- Geräuschloser Betrieb
- Empfohlen für Innenbereich (Schutzart IP54)



Technische Daten

- Abmessungen Magnet (L x B x H): 254 x 45 x 28 mm
- Abmessungen Ankerplatte (L x B x H): 185 x 38 x 11 mm
- Spannungsversorgung: 12/24 V DC
- Stromaufnahme (typ.): 12 V DC = 550 mA; 24 V DC = 275 mA
- Optische Rückmeldung, integriertes Relais
- Öffnet bei Stromausfall
- Haltekraft: 300 kg
- Kein restlicher Magnetismus
- Eingebauter Varistor (Schutz gegen Restspannung)