

# Produktdatenblatt | Steuerung (Allgemein)

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Artikelnummer:   | <b>DALD24100VS</b> |
| Serie:           |                    |
| EAN:             | 4037293014731      |
| Zolltarifnummer: | 85371098990        |



## Artikelbeschreibung

DALI Dimmer-Empfänger inkl. Netzgerät ■ 100-240 V/AC ■ Output: 4x0,78A ■ 100-240 V/AC ■ 4x18,75W

DALI-Multicolor-Empfänger mit integriertem Netzgerät für Unicolor-, Tunable-White-, RGB-, und RGBW-Leuchten mit manueller oder automatischer DALI Adressen Einstellung. Ein Zusätzliches Betriebsgerät ist nicht erforderlich, da der Empfänger gleichzeitig als solches fungiert. Der Ausgang ist als 1-4 Kanal Einstellbar. Optional ist der Empfänger auch über Push-L (als 1-Kanal) dimmbar. Anschlüsse: 1x Eingang für DALI-Bus oder Push-L, 1x Eingang für 100-240V/AC und 4x Ausgang für 24V/DC (Leistung je Ausgang: 0,1-25W). Die Schraubklemmen sind für Kabel von 0,5mm<sup>2</sup> - 1,5mm<sup>2</sup> geeignet. Technische Daten: ta: -20°C - 50°C, tc: 75°C. Bei Unicolor-Anwendungen können bis zu 100W an einem Kanal angeschlossen werden. Konform Standardprotokoll IEC 60929. Protokoll: DT6, DALI2.



## Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002924)

|                                    |                   |                                 |           |
|------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------|
| Schutzart (IP)                     | IP20              | Einbau                          | ja        |
| Geeignet für Außengebrauch         | nein              | Ausführung                      | dynamisch |
| Länge [mm]                         | 244               | DIN-Schienenmontage             | nein      |
| Breite [mm]                        | 64                | Anzahl der Farbkanäle           | 4         |
| Höhe [mm]                          | 32                | Art der Steuerung               | DALI      |
| Eingangsspannung 1 [V]             | 100 - 240         | Kompatibel mit Amazon Alexa     | nein      |
| Spannungsart                       | AC                | Kompatibel mit Apple HomeKit    | nein      |
| Frequenz                           | 50/60 Hz          | Kompatibel mit Google Assistant | nein      |
| Schutzklasse                       | II                | Programmierbar                  | ja        |
| Ausgangsspannung [V] - (min./max.) | 24.00 - 24.00     | Mit Anschlussleitung            | nein      |
| Bemessungsumgebungstemperatur [°C] | -20 - +50         | Gewicht [kg]                    | 0,52      |
| Gehäusetemperatur (tc) [°C]        | 75                | BEG                             | nein      |
| Gehäuse                            | Kunststoffgehäuse | CE-Kennzeichnung                | ja        |
| Farbe                              | weiß              | WEEE-Kennzeichnung              | ja        |
| Aufbau                             | ja                |                                 |           |