Produktdatenblatt | LED-Netzgerät (Konstantspannung)


| | |
|---|---|
| Artikelnummer: | **K24012** |
| Serie: | |
| EAN: | 4037293374934 |
| Zolltarifnummer: | 85044083900 |



**Artikelbeschreibung**

24V/DC LED-Netzgerät ▪ 0.10-12 W ▪ IP65 ▪ Eingangsspannung

Der kurzschlussfeste Sicherheitstransformator lässt sich auf Grund der kleinen Bauform perfekt in Schalterdosen verbauen, kann aber auch beim Möbelbau zum Einsatz gebracht werden, da die MM-Kennzeichnung gegeben ist. Das Netzgerät kann darüber hinaus, auf Grund der höheren Schutzart, auch problemlos im Außenbereich verwendet werden. Die Anschlussleitungen haben eine Länge von 14cm primärseitig und 15cm sekundärseitig. Technische Daten: Versorgungsspannung: 220-240V/AC und 180-250V/DC, ta: -20°C - 50°C, tc: 85°C, Powerfaktor 0,95.




**Technische Spezifikation** (ETIM Klassenschlüssel: EC002710)

| | |
|---|---|
| Eingangsspannung 1 [V] | 220 - 240 |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Leistungsfaktor | 0,95 |
| Ausführung | dynamisch |
| Geeignet für Konstantstrom | nein |
| Geeignet für Konstantspannung | ja |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) | nein |
| Ausgangsleistung [W] - (min./max.) | 0.10 - 12 |
| Ausgangsspannung [V] - (min./max.) | 24.00 - 24.00 |
| Ausgangsspannung [V] – solidarisiert | 24 V/DC |
| Ausgangsstrom [mA] | 4,17 - 500 |
| Länge [mm] | 48 |
| Breite [mm] | 50 |
| Höhe [mm] | 24 |
| Abmessung (LxBxH) | 48 x 50 x 24 mm |
| Schutzklasse | II |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Geeignet für Außengebrauch | ja |
| Geeignet für Schalterdose | nein |
| Gehäuse | Kunststoffgehäuse |
| Farbe | schwarz |

| | |
|---|---|
| Mit Anschlussleitung | ja |
| Anschlussart Primärseite | unkonfektionierte Anschlussleitung |
| Anschlussart Sekundärseite | unkonfektionierte Anschlussleitung |
| Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm] | > 3 |
| Form | polygon |
| Befestigungsart | Befestigung mit Schraube |
| Befestigungsmöglichkeit | integriert |
| Mit Befestigungsmaterial | nein |
| Dimmbar | nein |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
| Dimmung Phasenabschnitt | nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | nein |
| Gewicht [kg] | 0,1 |
| BEG | nein |
| CE-Kennzeichnung | ja |
| MM-Kennzeichnung | ja |
| WEEE-Kennzeichnung | ja |
| SELV-Kennzeichnung | ja |
| EMV-Kennung | ja |