

Produktdatenblatt | Deckenanbau - LED

Artikelnummer:	L12134840W
Serienname:	DARDO120
EAN:	4037293003810
Zolltarif:	94054231000



Artikelbeschreibung

LED Anbauleuchte ■ weiß ■ Länge: 1213mm ■ IP20
 ■ 220-240V ■ 4000K ■ 48W ■ 5554lm

Die LED-Lichtleiste kann aufgrund der hohen Lichtausbeute problemlos als Hauptbeleuchtung für zahlreiche Räume eingesetzt werden. Dank des eleganten Designs fügt sie sich dabei harmonisch in jede Umgebung ein. Die Kabeleinführung in den Klemmraum, welcher unauffällig hinter der seitlichen Abdeckung untergebracht ist, erfolgt von der Rückseite. Sollte kein Anschluss direkt an der Decke vorhanden sein, kann die Leuchte mit den mitgelieferten Abstandshaltern montiert werden, wodurch das Kabel seitlich zugeführt werden kann. Die Abstandshalter haben eine Aufbauhöhe von 10mm.

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC000109)

Schutzklasse	I	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Breite (mm)	120,00	Dimmung 0-10 V	nein
Anschlussart	Schraubklemme	Dimmung 1-10 V	nein
Gehäusefarbe	weiß	Dimmung DALI	nein
Spannungsart	AC	Dimmung DMX	nein
Mit Bewegungsmelder	nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Dimmung GPRS	nein
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Dimmung LineSwitch	nein
Mit Schalter	nein	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Polzahl	3,00	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Länge (mm)	1.213,00	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Höhe/Tiefe (mm)	30,00	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Werkstoff	Metall/Kunststoff	Dimmung programmierbar	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Dimmung RF	nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	nein	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Geeignet für Notlicht	nein	Dimmung Touch and Dim	nein
Nennspannung (V)	220,00 bis 240,00	Dimmung Zigbee	nein
Notstromversorgung integriert	nein	Dimmung mit Push-button	nein
Schutzart (IP)	IP20	Ohne Dimmfunktion	ja
Mit Leuchtmittel	ja	Dimmung DSI	nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen""	nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Mit Betriebsgerät	ja	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Farbtemperatur (K)	4.000,00	Farbtemperatur einstellbar	nein
Max. Systemleistung (W)	48,00	Lichtstrom einstellbar	nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	5.554,00	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Lichtfarbe	weiß	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein		