
# SAUTER **CK 10-Y4**

Flache Miniatur Wägezelle aus legiertem Stahl



## Kategorie

| | |
|---|---|
| Marke | Sauter |
| Produktkategorie | Messzelle |
| Produktgruppe | Wägezelle |
| Produktfamilie | CK Y4 |

## Messsystem

| | |
|---|---|
| Wägebereich [Max] | 40 kg |
| Wägezelle - Kennwert - Nominal | 0,6 mV/V |
| Wägezelle - Kennwert - Varianz | 0,05 mV/V |
| Wägezelle OIML-Klasse | C1 |
| Wägezellen-Verbindung | 4-Leiter |
| Spannungsversorgung + Farbe | rot |
| Spannungsversorgung - Farbe | schwarz |
| Signal + Farbe | grün |
| Signal - Farbe | weiß |
| Wägezelle - Totlast [Min] (%) | 0% |
| Messanwendungen | Masse |
| Kraftrichtungen | Druck |
| Wägezelle - Eingangswiderstand - Nominal | 1000 Ω |
| Wägezelle - Eingangswiderstand - Varianz | 10 Ω |
| Wägezelle - Ausgangswiderstand - nominal | 1000 Ω |
| Wägezelle - Ausgangswiderstand - Varianz | 10 Ω |
| Wägezelle - Empfohlene Versorgungsspannung [Min] | 3 V |
| Wägezelle - Empfohlene Versorgungsspannung [Max] | 10 V |
| Wägezelle - Isolationswiderstand - [Min] | 2000 MΩ |
| Wägezelle - Kombinierter Fehler | 0,05% |
| Temperaturkoeffizient - Kennwert | ± 0.1% F.S. / 10 °C |
| Nullsignaltoleranz | ± 0,3mV/V |
| Temperaturkoeffizient - Nullsignal | ± 0.1% F.S. / 10 °C |
| Kriechfehler (30 Minuten) | ± 0.05% F.S. |
| Sichere Überlast | 120% |
| Bruchlast | 150% |

## Funktionen

| | |
|---|---|
| IP-Schutz - Komplettgerät | IP65 |

## Bauform

| | |
|---|---|
| Material | Stahl, verzinkt |
| Bauform | Miniatur Biegebalken |
| Abmessungen (B×T×H) | 34×34×4,5 mm |
| Kabellänge | 0,45 m |
| Montage - Krafteinleitung | Auflagepunkt |
| Montage - Kraftausleitung | 4x Durchgangsbohrung Ø3,1mm |

## Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur [Min] (°C) | -20 °C |
| Umgebungstemperatur [Max] (°C) | 50 °C |
| Verwendungstemperatur [Min] | -10 °C |
| Verwendungstemperatur [Max] | 60 °C |
| Lagertemperatur [Min] | -30 °C |
| Lagertemperatur [Max] | 60 °C |

## Zulassung

| | |
|---|---|
| CE Zeichen | ✓ |

## Dienstleistungen

| | |
|---|---|
| Artikelnummer für DAkkS Kalibrierung (Druckkraft) | 963-261V |

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| GTIN/EAN-Nummer | 4045761246393 |
| REACH-Einstufung | keine Stoffe über der zulässigen Konzentration |

## Verpackung & Versand

| | |
|---|---|
| Versandart | Paketdienst |
| Lieferzeit | 1 d |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 90×90×20 mm |
| Nettogewicht ca. | 0,10 kg |
| Bruttogewicht ca. | 0,10 kg |
| Versandgewicht | 0,1 kg |

# SAUTER **CK 10-Y4**

Flache Miniatur Wägezelle aus legiertem Stahl

## Piktogramme

### STANDARD

