Produktdatenblatt | LED-Panels

| | |
|---|---|
| Artikelnummer: | **LPRW123502** |
| Serienname: | **LPR-Serie** |
| EAN: | 4037293017299 |
| Zolltarif: | 94051190900 |



**Artikelbeschreibung**

LED Einbaupanel ▪ rund ▪ weiß ▪ IP20 ▪ 9W ▪ 3000K ▪ 600lm ▪ 350mA

LED Einbaupanel für verschiedene Anwendungsbereiche, wie z. B. flächendeckende, aber auch effektvolle Beleuchtungen in Flur, Wohnzimmer, Büro, und vieles mehr. Das Panel ist ausschließlich zur Verwendung im Innenbereich geeignet. Da die MM-Kennzeichnung gegeben ist, kann das Panel auch im Möbelbau eingesetzt werden. Durch die niedrige Einbautiefe lässt sich das Panel auch bei z. B. abgehängten Decken mit einfacher Beplankung, aber auch Wänden ohne Probleme einsetzen. Durch den großflächigen Lichtaustritt wird dabei immer eine sehr homogene Ausleuchtung des Raumes erreicht.

**Technische Spezifikation** (ETIM 8 - EC002892)

| | |
|---|---|
| Schutzklasse | III |
| Außendurchmesser (mm) | 120,00 |
| Anschlussart | sonstige |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Mit Bewegungsmelder | nein |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Einbaudurchmesser (mm) | 105,00 |
| Mit Lichtsensor | nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | nein |
| Lichtstärke (cd) | 191,00 |
| Polzahl | 2,00 |
| Höhe/Tiefe (mm) | 25,00 |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | nein |
| Geeignet für Notlicht | nein |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Notstromversorgung integriert | nein |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"" | nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | nein |
| Geeignet für Wandmontage | ja |
| Geeignet für Einbaumontage | ja |
| Mit Betriebsgerät | nein |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein |
| Geeignet für Anbaumontage | nein |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
| Nennstrom (mA) | 350,00 |
| Farbtemperatur (K) | 3.000,00 |
| Max. Systemleistung (W) | 9,00 |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm) | 600,00 |

| | |
|---|---|
| Lichtfarbe | weiß |
| Mit Luftschlitzen | nein |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 (°C) | -10,00 bis 50,00 |
| Dimmung 0-10 V | nein |
| Dimmung 1-10 V | nein |
| Dimmung DALI | nein |
| Dimmung DMX | nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
| Dimmung GPRS | nein |
| Dimmung LineSwitch | nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | nein |
| Dimmung programmierbar | nein |
| Dimmung RF | nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
| Dimmung Touch and Dim | nein |
| Dimmung Zigbee | nein |
| Dimmung mit Push-button | nein |
| Ohne Dimmfunktion | nein |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | ja |
| Leuchtenlichtausbeute (lm/W) | 66,00 |
| Dimmung DSI | nein |
| Bedienung über Bluetooth | nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| Dimmung DALI-2 | nein |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Austauschbares Betriebsgerät | nein |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Einbauhöhe/-tiefe (mm) | 25,00 |
| Oberflächenschutz Gehäuse | pulverbeschichtet |