Produktdatenblatt | LED-Netzgerät (Konstantspannung)


| | |
|---|---|
| Artikelnummer: | **SLF24030** |
| Serie: | **SLF-Serie** |
| EAN: | 4037293374972 |
| Zolltarifnummer: | 85044083900 |



**Artikelbeschreibung**

24V/DC LED-Netzgerät ▪ 0.10-30 W ▪ IP20 ▪
Eingangsspannung: 220-240 V/AC + 180-250 V/DC

Der kurzschlussfeste Sicherheitstransformator kann problemlos beim Möbelbau zum Einsatz gebracht werden, da die MM-Kennzeichnung gegeben ist. Der Anschluss primärseitig und sekundärseitig erfolgt durch Schraubklemmen, welche für Kabel von 0,75mm² - 2,5mm² geeignet sind. Technische Daten: Versorgungsspannung: 220-240V/AC und 180-250V/DC, ta: -20°C - 50°C, tc: 90°C, Powerfaktor: 0,95.




**Technische Spezifikation** (ETIM Klassenschlüssel: EC002710)

| | |
|---|---|
| Eingangsspannung 1 [V] | 220 - 240 |
| Spannungsart | AC |
| Eingangsspannung 2 [V] | 180 - 250 |
| Spannungsart 2 | DC |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Ausführung | statisch |
| Geeignet für Konstantstrom | nein |
| Geeignet für Konstantspannung | ja |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) | ja |
| Ausgangsleistung [W] - (min./max.) | 0.10 - 30 |
| Ausgangsspannung [V] - (min./max.) | 24.00 - 24.00 |
| Ausgangsspannung [V] – solidarisiert | 24 V/DC |
| Ausgangsstrom [mA] | 4,17 - 1250 |
| Länge [mm] | 252 |
| Breite [mm] | 30 |
| Höhe [mm] | 16 |
| Abmessung (LxBxH) | 252 x 30 x 16 mm |
| Schutzklasse | II |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Geeignet für Außengebrauch | ja |
| Geeignet für Schalterdose | nein |
| Gehäuse | Kunststoffgehäuse |
| Farbe | weiß, grau |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | nein |
| Verbindung Lichtquelle zu Betriebsgerät | unkonfektionierte Anschlussleitung |
| Mit Anschlussleitung | nein |
| Bemessungsumgebungstemperatur [°C] | -20 - +50 |
| Gehäusetemperatur (tc) [°C] | 80 |
| Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm] | > 3 |

| | |
|---|---|
| Kurzschlusssicher | ja |
| Überlastschutz | ja |
| Befestigungsart | Befestigung mit Schraube |
| Befestigungsmöglichkeit | integriert |
| Anzahl der Befestigungslöcher | 2 |
| Anzahl der Befestigungspunkte | 2 |
| Mit Befestigungsmaterial | nein |
| Dimmbar | nein |
| Dimmung D4i | nein |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
| Dimmung 0-10 V | nein |
| Dimmung 1-10 V | nein |
| Dimmung DALI | nein |
| Dimmung DALI-2 | nein |
| Dimmung DMX | nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
| Dimmung LineSwitch | nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | nein |
| Dimmung programmierbar | nein |
| Dimmung RF | nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
| Dimmung Touch and Dim | nein |
| Dimmung Zigbee | nein |
| Dimmung mit Push-button | nein |
| Dimmung DSI | nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |

| | |
|---|---|
| Bedienung über Bluetooth | nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| Kompatibel mit Casambi | nein |
| Gewicht [kg] | 0,13 |

| | |
|---|---|
| BEG | nein |
| CE-Kennzeichnung | ja |
| MM-Kennzeichnung | ja |
| WEEE-Kennzeichnung | ja |
| SELV-Kennzeichnung | ja |
| EMV-Kennung | ja |