Produktdatenblatt | Elektronischer Trafo


Artikelnummer:	**TAB50**
Serie:	
EAN:	4037293010504
Zolltarifnummer:	85044095900



Artikelbeschreibung

Eletronischer Halogen-Trafo, 12V/AC ▪ 20-50 W ▪ IP20 ▪ Primär: 230 V/AC ▪ Phasenan- und abschnitt dimmbar

Der elektronische Halogen-Transformator lässt sich auf Grund der kleinen Abmessungen problemlos über den Lochauschnitt, ab 48mm Durchmesser, der zu versorgenden Leuchte in die Decke einbringen. Durch die flache Bauweise ist der Einsatz bereits bei Unterkonstruktionen ab 24mm möglich. Technische Daten: ta: max. 45°C, tc: 80°C, Toleranz Ausgangsspannung: +6/-10%



Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC001500)

Schutzart (IP)	IP20
Art des Trafos	elektronischer Trafo
Sicherheitstrafo	ja
Durchmesser [mm]	47
Höhe [mm]	19
Eingangsspannung 1 [V]	230 - 230
Spannungsart	AC
Frequenz	50/60 Hz
Schutzklasse	II
Ausgangsspannung [V] - (min./max.)	10.35 - 12.19
Leistung	20 - 50
Überlastschutz	ja
Kurzschlusssicher	ja
Übertemperaturschutz	ja
Mit Sekundär-Sicherungsautomat	nein
Bemessungsumgebungstemperatur [°C]	0 - +45
Gehäusetemperatur (tc) [°C]	80
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Farbe	gelb, schwarz
Anschlussart Primärseite	unkonfektionierte Anschlussleitung
Anschlussart Sekundärseite	unkonfektionierte Anschlussleitung
Anzahl der Abgangsstellen (Paare)	1
Mit Anschlussleitung	nein
Gewicht [kg]	0,06
Aufbau	ja

Einbau	ja
BEG	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Schutzart (NEMA)	1
Dimmung 0-10 V	nein
Dimmung 1-10 V	nein
Dimmung DALI	nein
Dimmung DMX	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung LineSwitch	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Dimmung Phasenabschnitt	ja
Dimmung Phasenanschnitt	ja
Dimmung programmierbar	nein
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung mit Push-button	nein
CE-Kennzeichnung	ja
WEEE-Kennzeichnung	ja
Ohne Dimmfunktion	nein
Dimmung DSI	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein