

# KERN MBC 15K2DEM

**KERN**

Formschöne Babywaage mit Medizinzulassung für den professionellen Einsatz in der medizinischen Diagnostik, optional mit Eichung



## Kategorie

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Marke            | KERN         |
| Produktkategorie | Medizinwaage |
| Produktgruppe    | Babywaage    |
| Produktfamilie   | MBC          |

## Messsystem

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Wägesystem                            | Dehnungsmessstreifen            |
| Wägebereich [Max]                     | 6 kg; 15 kg                     |
| Ablesbarkeit [d]                      | 0,002 kg; 0,005 kg              |
| Reproduzierbarkeit                    | 0,002 kg; 0,005 kg              |
| Linearität                            | ± 0,002 kg; 0,005 kg            |
| Mindestlast [Min]                     | 0,04 kg; 0,1 kg                 |
| Konformitätsbewertung möglich         | ✓                               |
| Auflösung                             | 3.000, 3.000                    |
| Tarierbereich                         | 6 kg; 14,995 kg                 |
| Justiermöglichkeiten                  | Justierung mit externem Gewicht |
| Empfohlenes Justiergewicht            | 15 kg (M1)                      |
| Einschwingzeit                        | 3 s                             |
| Anwärmzeit                            | 10 min; 10 min                  |
| Außer mittige Belastung bei 1/3 [Max] | 0,002 kg                        |
| Bauart der Waage                      | Mehrbereichswaage               |
| Einheiten                             | kg                              |
| Voreingestellte Einheit               | kg                              |

## Display

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Display-Art                     | LCD           |
| Display Hinterleuchtung         | ja            |
| Display Ziffernhöhe             | 25 mm         |
| Sprachen des Benutzerinterfaces | Symbolsprache |

## Bauform

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Abmessungen Gehäuse (B×T×H) | 320×410×70 mm |
|-----------------------------|---------------|

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Abmessungen komplett montiert (B×T×H) | 600×407×120 mm |
| Abmessungen Auswertegerät (B×T×H)     | 200×130×60 mm  |
| Abmessungen Wägefläche (B×T)          | 600×280 mm     |
| Abmessungen Wägefläche                | 600×280 mm     |
| Abmessungen Wägeplattform (B×T×H)     | 600×280×55 mm  |
| Material Gehäuse                      | Kunststoff     |
| Material Wägeplatte                   | Kunststoff     |
| Material Plattform                    | Kunststoff     |
| Material Displaygehäuse               | Kunststoff     |
| Libelle                               | ✓              |

## Funktionen

|                                                              |                                    |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Funktion zur Mittelwertbildung bei unruhigen Wägebedingungen | ✓                                  |
| Hold-Funktion                                                | ✓                                  |
| Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb              | 3 min<br>5 min<br>30 min<br>15 min |
| Tarierfunktion                                               | manuell (einmalig und mehrfach)    |
| Anzahl Tasten für Bedienung                                  | 6                                  |

## Energieversorgung

|                                          |                                                                      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| mitgelieferte Stromversorgung            | Batterie                                                             |
| Netzteil Art                             | Steckernetzteil                                                      |
| Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max]  | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz                                            |
| Stromversorgung abnehmbar                | abnehmbar                                                            |
| Eingangsspannung Gerät / Strom [Max]     | 12 V, 500 mA                                                         |
| Strombuchse für Netzteil                 | Hohlstecker, innen Plus, Ø außen 5.5 mm, Ø innen 2.5 mm, lang 9.5 mm |
| Batterie-/ Akkart                        | Alkali(-Mangan)                                                      |
| Batterie                                 | 6×1.5 V AA                                                           |
| Batterieanschluss                        | Batterie-Einsatz                                                     |
| Batterie Betriebsdauer                   | 20 h                                                                 |
| Batterie-Spannung                        | 9 V                                                                  |
| Batterie - Einzelgewicht                 | 138 g                                                                |
| Akku                                     | MBC-A08                                                              |
| Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung an  | 20 h                                                                 |
| Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus | 40 h                                                                 |

# KERN MBC 15K2DEM

**KERN**

Formschöne Babywaage mit Medizinzulassung für den professionellen Einsatz in der medizinischen Diagnostik, optional mit Eichung

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Akku Ladezeit               | 12 h                               |
| Akku optional               | Akku optional - intern             |
| Batterie/Akku angeschlossen | nicht angeschlossen,<br>beiliegend |

## Umgebungsbedingungen

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Umgebungstemperatur [Min] (°C)  | -10 °C |
| Umgebungstemperatur [Max] (°C)  | 40 °C  |
| Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max] | 80 %   |
| Lagertemperatur [Min]           | -20 °C |
| Lagertemperatur [Max]           | 60 °C  |

## Zulassung

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| CE Zeichen                            | ✓                  |
| Konformitätsbewertung ab Werk möglich | ✓                  |
| Eichklasse / Genauigkeitsklasse       | III                |
| Eichwert [e]                          | 0,002 kg; 0,005 kg |
| Zulassung nach 2017/745 (MDR, med.)   | ✓                  |

## Dienstleistungen

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Artikelnummer für Justage auf Aufstellungsort     | 961-248  |
| Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung) | 965-128. |
| Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung              | 963-128  |
| Artikelnummer für Konformitätszertifikat          | 969-517  |

## Verpackung & Versand

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Lieferzeit                     | 1 d            |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 480×654×177 mm |
| Versandart                     | Paketdienst    |
| Nettogewicht ca.               | 4,6 kg         |
| Bruttogewicht ca.              | 6 kg           |
| Versandgewicht                 | 11,1 kg        |

## Produktinformationen


|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| GTIN/EAN-Nummer  | 4045761217669                                  |
| REACH-Einstufung | keine Stoffe über der zulässigen Konzentration |

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

