



530176

Tork Extra-Starke Reinigungstücher

Rücken Sie dem Schmutz zu Leibe und bringen Sie selbst schwer zugängliche Bereiche mithilfe unserer Tork Extra-Starke Reinigungstücher zum Glänzen. Diese dicken Einweg-Reinigungstücher sind robust und saugfähig genug, um es mit Flüssigkeiten, Öl und Fett aufzunehmen. Sie können zur Vereinfachung mit fast allen Lösungsmitteln verwendet werden und schützen dank dem exelCLEAN™ Material, das bis zu 41 % weniger Lösungsmittel benötigt als Lumpen, die Umwelt sowie die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter. Darüber hinaus haben wir die CO₂-Emissionen für Tork exelCLEAN™ Tücher seit 2011 um 28 % gesenkt. Ihre Mitarbeiter werden sich auch über die Zeitersparnis freuen, die die leichte und tragbare Tork Handy Box ermöglicht sowie über ein dank Einzelblattentnahme geringeres Abfallaufkommen. *(Lebenszyklusanalyse) LZA durchgeführt von Essity und dem IVL Svenska Miljöinstitutet im April 2021.

- Die Reinigungstücher sind leicht und einfach zu erreichen und sparen Ihnen Zeit ein, da die große Öffnung der Box ein leichtes Entnehmen ermöglicht.
- Optimieren Sie den Verbrauch und minimieren Sie unnötig weggeworfene Reinigungstücher mithilfe der praktischen Einzelblattentnahme.
- Die große Öffnung der Box macht die Entnahme einfach, selbst beim Tragen von Handschuhen.
- Verbessern Sie die Nachhaltigkeit Ihres Betriebs – diese Produktverpackung besteht zu 100 % aus recycelten Fasern.

Produktzertifikate



Produkt- und Lieferinformationen

System	Qualität	Lagen
	Premium	1
Druck	Länge gefaltet	Breite gefaltet
No	10.5 cm	35.5 cm
Prägung	Länge entfaltet	Breite entfaltet
No	61.5 cm	35.5 cm
Farbe		
Weiß		

Transportdaten

	Verbrauchseinheiten (CON)	Transporteinheiten (TRP)	Palette (PAL)
EAN	7322541184234	7322541184234	7322541446455
Verpackungsmaterial	none	Karton	
Stück	120	120 (1 CON)	12000 (100 TRP)
Transporteinheiten pro Lage			10
Lagen pro Palette			10
Bruttogewicht	2352.9 g	2.4 kg	235.3 kg
Höhe	210 mm	210 mm	2250 mm
Länge	238 mm	374 mm	1200 mm
Breite	374 mm	238 mm	800 mm
Nettogewicht	2096 g	2.1 kg	209.6 kg
Volumen	18.69 dm3	18.69 dm3	1.87 m3