



530179

Tork Extra Starke Reinigungstücher

Industrielle Bereiche erfordern robuste Reinigungstücher, die vielen Aufgabenbereichen gewachsen sind. Diese extra starken Reinigungstücher entfernen effektiv Öl und Fett und schützen gleichzeitig Ihre Hände vor Hitze oder Metallspänen. Verbessern Sie am besten auch noch Ihr Nachhaltigkeitsprofil und reduzieren Sie Kosten. Für Tork exelCLEAN® haben wir seit 2011 alle CO₂-Emissionen um 28 % gesenkt. Die exelCLEAN® Technology ermöglicht zudem eine Reduktion der Lösungsmittel um bis 41 %. Die Einzeltuchausgabe reduziert Abfall und die Verpackung besteht aus recycelten Materialien und ist daher besonders umweltfreundlich. *(Lebenszyklusanalyse) LZA durchgeführt von Essity und dem IVL Svenska Miljöinstitutet im April 2021.

- Hartnäckige Flecken in industriellen Bereichen aufgrund von Öl, Fett und Wasser einfach entfernen und Zeit sparen mithilfe dieser Mehrzweck-Reinigungstücher.
- Sparen Sie Bares, indem Sie teure Mietlumpen ersetzen – durch diese robusten Reinigungstücher, die für den Mehrfachgebrauch geeignet sind.
- Das spezielle Design schützt die Hände vor Hitze und scharfen Metallteilen
- Reduzieren Sie die Betriebskosten und schonen Sie die Umwelt durch eine geringere Nutzung von Lösungsmitteln. Unsere exelCLEAN® Reinigungstücher reduzieren den Verbrauch von Lösungsmitteln um bis zu 40 %.
- Optimieren Sie den Verbrauch und minimieren Sie unnötig weggeworfene Reinigungstücher mithilfe der praktischen Einzelblattentnahme.
- Verbessern Sie die Nachhaltigkeit Ihres Betriebs – diese Produktverpackung besteht zu 100 % aus recycelten Fasern und aus mindestens 30 % recyceltem Kunststoff.

Produktzertifikate



Produkt- und Lieferinformationen

System	Qualität	Lagen
	Premium	1
Druck	Länge gefaltet	Breite gefaltet
No	10.5 cm	35.5 cm
Prägung	Länge entfaltet	Breite entfaltet
No	41.5 cm	35.5 cm
Farbe		
Weiß		

Transportdaten

	Verbrauchseinheiten (CON)	Transporteinheiten (TRP)	Palette (PAL)
EAN	7322541182995	7322541183008	7322541389035
Verpackungsmaterial	Plastic	Karton	
Stück	105	420 (4 CON)	25200 (60 TRP)
Transporteinheiten pro Lage			10
Lagen pro Palette			6
Bruttogewicht	1252.5 g	5.4 kg	324.18 kg
Höhe	160 mm	340 mm	2190 mm
Länge	110 mm	365 mm	1200 mm
Breite	356 mm	238 mm	800 mm
Nettogewicht	1237.5 g	5 kg	297.01 kg
Volumen	6.27 dm3	29.54 dm3	1.77 m3