



## NEW TRIA 68 rund

**Indoor Deckeneinbauleuchte, QPAR51, weiß, 50W**

Die runde Hochvoltversion unserer beliebten NEW TRIA Einbauleuchten Serie ist erhältlich in den Gehäusefarben weiß, schwarz und aluminium gebürstet. Der Schwenkbereich des Einbaustrahlers garantiert Ihnen die individuelle Ausrichtung des Lichtkegels, ganz gleich ob Sie sich für den Einsatz von Halogen- oder LED Retrofit-Leuchtmitteln entscheiden. Die speziell für 68mm Lochdurchmesser konzipierte NEW TRIA 68 Einbauleuchte wird fertig für den direkten Anschluss an 230V Wechselspannung geliefert. Im Lieferumfang des Produktes befinden sich Clip- sowie Blattfedern für die komfortable Anpassung an die jeweilige Montagesituation.

## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	1001981
Fassung	GU10
Leuchtmittel	QPAR51
Anzahl Fassungen	1
Primäre Nennspannung	230V ~50Hz mA/V
Schwenkbereich	30 °
Höhe	11.0 cm
Durchmesser	8.2 cm
Einbaudurchmesser	7.0 cm
Einbautiefe	13.5 cm
Nettogewicht	0.168 kg
Bruttogewicht	0.197 kg
IP Code	IP 20
Schutzklasse	II
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Wattage	50.0 W
Farbe	weiß
BIG WHITE Seite	482

## Leuchtmittlempfehlung

1001918	VALETO® LED Leuchtmittel , GU10, 2700-6500K 48°, 5,1W
560122	MASTER LED GU10 , Philips, 3,5W, 40°, 2700K, dimmbar

## Notizen

---

---

---

---

---