



ENOLA_B TRACK SPOT

QPAR51, schwarz, 50W, inkl. 1P.-Adapter

Der puristische Schienenstrahler ENOLA_B besteht aus einer Aluminium und Stahl Konstruktion und ist wahlweise verfügbar in den Gehäusefarben weiß, schwarz, und silbergrau. Der Leuchtenkopf ist sowohl dreh- als auch schwenkbar. Durch die eingebaute GU10 Hochvoltfassung ist ENOLA_B fertig für den direkten Anschluss an das 1PHASEN Hochvolt schienensystem.

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	1002110
Fassung	GU10
Leuchtmittel	QPAR51
Anzahl Fassungen	1
Primäre Nennspannung	230V ~50/60Hz mA/V
Schwenkbereich	90 °
Horizontaler Drehbereich	350 °
Länge	11.3 cm
Höhe	12.0 cm
Durchmesser	6.7 cm
Nettogewicht	0.364 kg
Bruttogewicht	0.463 kg
IP Code	IP 20
Schutzklasse	I
Montage	Aufbau
Montagedetails	Schiene Decke, Schiene Wand
Wattage	50.0 W
Farbe	schwarz
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
BIG WHITE Seite	390

Leuchtmittlempfehlung

1001030	LED QPAR51 GU10 , Leuchtmittel, 38°, 2700K, 400 lm, dimmbar
1005079	LED Leuchtmittel QPAR51 , GU10, 3000K, weiß

Notizen
