



## Hochauflösendes Zählsystem zum Zählen kleinster Teile in großen Mengen, maximal anzeigbare Zählteile 999.999, optional mit Eichung

### Merkmale

- Mit diesem hochgenauen Zählsystem KERN CCA kann eine große Bandbreite von Einzelwaagen kostengünstig und effizient ersetzt werden
- Dank der optionalen Eichung auch für den Einsatz in eichpflichtigen Anwendungen geeignet
- Die Waagen sind mit einem RS-232 Y-Kabel miteinander verbunden, das die Möglichkeit bietet, zusätzlich einen Drucker anzuschließen

### Referenzwaage KERN EWJ

- Diese auch einzeln einsetzbare Präzisionswaage erfüllt durch den Anschluss einer hochlastigen Plattform auch höchste Ansprüche an Genauigkeit
- Interne Justierautomatik, zeitgesteuert alle 2 h, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig
- Windschutz serienmäßig bei Modellen mit [Max] = 600 g, Wägeraum B×T×H 134×128×80 mm
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

### Mengenwaage KERN IFS

- Die Mengenstückzählung findet mit hoher Präzision auf der Wägeplattform IFS statt. So können selbst kleinste Zählteile in größten Mengen gezählt werden
- Schwerer Industriestandard geeignet für den rauen Einsatz
- Auswertegerät mit großem Tastenblock und kontrastreichen LCD-Displays für bequemes Eingeben und Ablesen z. B. von Tarawerten, Referenzgewichten, Grenzwerten etc.
- Drei Displays für Gewichtsanzeige, Referenzgewicht, Gesamtstückzahl
- 100 Artikelspeicherplätze für Stammdaten wie Referenzgewicht, Referenzmenge, Behältergewicht (Taravorabzug) etc.
- Die manuelle Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilengewichts
- Summieren von Zählteilen
- Ausdruck von Datum und Uhrzeit
- Aluminium-Single-Point-Wägezelle (1×3000 e), Staub- und Spritzwasserschutz IP65
- Arbeitsschutzhaube über dem Anzeigegerät im Lieferumfang enthalten



Entdecken Sie weitere Details und  
passendes Zubehör online!

Technische Daten

Referenzwaage KERN EWJ

- Abmessungen Wägefläche, Edelstahl  
[Max] 600 g: Ø 120 mm  
**1** [Max] 6000 g: B×T 155×145 mm
- Gesamtabmessungen B×T×H  
[Max] 600 g: 220×340×180 mm  
(inkl. Windschutz)  
[Max] 6000 g: 220×340×105 mm
- Nettogewicht  
[Max] 600 g: ca. 3,2 kg  
[Max] 6000 g: ca. 3,4 kg

Zählsystem KERN CCA

- Verbindungskabel ca. 1,5 m
- Nettogewicht
  - A** ca. 9 kg
  - B** ca. 14 kg
  - C** ca. 16 kg

Hinweis: Im geschäftlichen Verkehr besteht  
amtliche Eichpflicht

Mengenwaage KERN IFS

- Abmessungen Wägeplattform, Edelstahl
  - A** B×T×H 300×240×105 mm
  - B** B×T×H 400×300×114 mm
  - C** B×T×H 500×400×140 mm
- Abmessungen Auswertegerät 250×160×65 mm
- Kabellänge Auswertegerät ca. 3 m

STANDARD



OPTION



FACTORY



| Modell      | Mengenwaage                |                          | Wägeplatte<br>(Mengen-<br>waage) | Referenzwaage             |                          | Kleinstes<br>Teilegewicht<br>(Normal)<br>g/Stück | Optionen         |                     |
|-------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|------------------|---------------------|
|             | Wägebereich<br>[Max]<br>kg | Ablesbarkeit<br>[d]<br>g |                                  | Wägebereich<br>[Max]<br>g | Ablesbarkeit<br>[d]<br>g |                                                  | Eichung          | Kalibrierschein     |
| KERN        |                            |                          |                                  |                           |                          |                                                  | <b>M</b><br>KERN | DAkKS-akkr.<br>KERN |
| CCA 6K-5M   | 3   6                      | 1   2                    | <b>A</b>                         | 600                       | 0,01                     | 0,2                                              | 965-228-216      | 962-128-127         |
| CCA 6K-4M   | 3   6                      | 1   2                    | <b>A</b>                         | 6000                      | 0,1                      | 1                                                | 965-229-216      | 962-129-127         |
| CCA 10K-5M  | 6   15                     | 2   5                    | <b>A</b>                         | 600                       | 0,01                     | 0,2                                              | 965-228-216      | 962-128-127         |
| CCA 10K-4M  | 6   15                     | 2   5                    | <b>A</b>                         | 6000                      | 0,1                      | 1                                                | 965-229-216      | 962-129-127         |
| CCA 30K-5M  | 15   30                    | 5   10                   | <b>B</b>                         | 600                       | 0,01                     | 0,2                                              | 965-228-216      | 962-128-127         |
| CCA 30K-4M  | 15   30                    | 5   10                   | <b>B</b>                         | 6000                      | 0,1                      | 1                                                | 965-229-216      | 962-129-127         |
| CCA 60K-5M  | 30   60                    | 10   20                  | <b>B</b>                         | 600                       | 0,01                     | 0,2                                              | 965-229-216      | 962-129-127         |
| CCA 60K-4M  | 30   60                    | 10   20                  | <b>B</b>                         | 6000                      | 0,1                      | 1                                                | 965-229-216      | 962-129-127         |
| CCA 100K-5M | 60   150                   | 20   50                  | <b>C</b>                         | 600                       | 0,01                     | 0,2                                              | 965-229-216      | 962-129-127         |
| CCA 100K-4M | 60   150                   | 20   50                  | <b>C</b>                         | 6000                      | 0,1                      | 1                                                | 965-229-216      | 962-129-127         |

Hinweis: Für eichpflichtige Anwendung Eichung (Konformitätsbewertung nach NAWI 2014/31/EU) bitte gleich mitbestellen.  
Eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich. Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.