

SAUTER CO 10-Y5

Zug- und Druck-Kraftmesszelle aus Edelstahl

KERN



Temperaturkoeffizient - Kennwert	± 0.05% F.S. / 10 °C
Temperaturkoeffizient - Nullsignal	± 0.05% F.S. / 10 °C
Sichere Überlast	200%
Bruchlast	500%

Funktionen

IP-Schutz - Kompletgerät	IP66
--------------------------	------

Bauform

Material	Stahl, rostfrei
Bauform	Rund
Kabellänge	2 m
Montage - Krafteinleitung	2x Gewindebohrung M2
Montage - Kraftausleitung	2x Gewindebohrung M2

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [Min] (°C)	-20 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	80 °C
Verwendungstemperatur [Min]	-10 °C
Verwendungstemperatur [Max]	60 °C

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkKS Kalibrierung (Druckkraft)	963-261V
Artikelnummer für DAkKS- Kalibrierung (Zugkraft)	963-161V
Artikelnummer für DAkKS Kalibrierung (Zugkraft/Druckkraft)	963-361V

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761251656
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Verpackung & Versand

Versandart	Paketdienst
Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	150×105×40 mm
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,10 kg
Versandgewicht	0,1 kg

Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Messzelle
Produktgruppe	Wäge-/Kraftmesszelle
Produktfamilie	CO Y5

Messsystem

Wägebereich [Max]	10 kg
Messbereich Kraft [Max] (N)	100 N
Wägezelle - Kennwert - Nominal	2 mV/V
Wägezelle - Kennwert - Varianz	1 mV/V
Wägezelle OIML-Klasse	G1
Wägezellen-Verbindung	4-Leiter
Spannungsversorgung + Farbe	rot
Spannungsversorgung - Farbe	schwarz
Signal + Farbe	grün
Signal - Farbe	weiß
Messanwendungen	Kraft Masse

Kraftrichtungen	Zug Druck
-----------------	--------------

Wägezelle - Eingangswiderstand - Nominal	680 Ω
---	-------

Wägezelle - Eingangswiderstand - Varianz	10 Ω
---	------

Wägezelle - Ausgangswiderstand - nominal	680 Ω
---	-------

Wägezelle - Ausgangswiderstand - Varianz	10 Ω
---	------

Wägezelle - Empfohlene Versorgungsspannung [Min]	10 V
---	------

Wägezelle - Empfohlene Versorgungsspannung [Max]	15 V
---	------

Wägezelle - Isolationswiderstand - [Min]	5000 MΩ
---	---------

Wägezelle - Kombiniertes Fehler	0,1%
---------------------------------	------

SAUTER CO 10-Y5

Zug- und Druck-Kraftmesszelle aus Edelstahl

KERN

Piktogramme

STANDARD



OPTION

