

Typ C22-L-G-120
Katalog Nr. 121637
Alternate Catalog No. C22-L-G-120

Lieferprogramm

Sortiment			RMQ compact
Grundfunktion			Leuchtmelder
Einzelgerät/Komplettgerät			Komplettgerät
Bauform			flach
Anschlussart			Schraubanschluss
Farbe			
Linse			grün
Linse			
LED			
LED			grün
Bemessungsbetriebsspannung LED			120 V AC
Schutzart			IP66, IP67, IP69
Anbindung an SmartWire-DT			nein
Schaltzeichen			

Technische Daten

Allgemeines

Normen und Bestimmungen			IEC/EN 60947-5-1 VDE 0660
Klimafestigkeit			Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Schutzart			IP66, IP67, IP69
Umgebungstemperatur			
offen		°C	-25 - +70
Lagerung		°C	-30 - +80
Einbaulage			Nach Bedarf
Anschlussquerschnitte		mm ²	
eindrätig		mm ²	2 x 0.5 - 1.5
feindrätig mit Aderendhülse		mm ²	2 x 0.5 - 1.5
Anzugsdrehmoment Anschlussschraube		Nm	0.8

Strombahnen

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit	U _{imp}	V AC	4000
Bemessungsisolationsspannung	U _i	V	250
Bedingter Kurzschlussstrom	I _q	kA	1
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad			III/3

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis			
Min. Betriebsumgebungstemperatur		°C	-25
Max. Betriebsumgebungstemperatur		°C	70

Technische Daten nach ETIM 7.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Leuchtmelder, Komplettgerät (EC000272)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Befehls- und Meldegerät / Leuchtmelder, Komplettgerät (ecl@ss10.0.1-27-37-12-23 [AKF041014])			
Anzahl der Leuchtmelder			1
Farbe der Linse			grün
Ausführung der Fassung			LED

Mit Leuchtmittel			ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue	V		120 - 120
Spannungsart			AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses			Schraubanschluss
Bauform der Linse			rund
Ausführung der Linse			flach
Lochdurchmesser	mm		22.5
Breite der Öffnung	mm		0
Höhe der Öffnung	mm		0
Mit Frontring			ja
Werkstoff des Frontrings			Kunststoff
Farbe Frontring			sonstige
Schutzart (IP)			sonstige
Schutzart (NEMA)			

Approbationen

Product Standards			IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CAN/CSA-C22.2 No. 14-05 und 94-M91; CE marking
UL File No.			E29184
UL Category Control No.			NKCR
CSA File No.			165628
CSA Class No.			321103
North America Certification			UL listed, CSA certified
Degree of Protection			1,3R,4X,12,13

Abmessungen

--