

Foscam FI9915B WLAN Full HD Überwachungskamera mit wasserdichter Anschlussdose

EAN: 6954836068458

Die Fi9915B ist das aktuelle Modell aus dem Hause Foscam und bietet Ihnen die gewohnte Qualität und Zuverlässigkeit in Kombination mit herausragendem Preis- / Leistungsverhältnis. Echte Full HD Auflösung, Wide Dynamic Range Funktion und starke Nachtsicht ermöglichen Ihnen eine gestochen scharfe und detailreiche Überwachung Ihres Eigentums zu jeder Tageszeit.



Die Foscam Fi9915B lässt sich sowohl über LAN als auch WLAN betreiben und ermöglicht vielseitige Einsatzszenarios:

- verwenden Sie eine MicroSD Karte (bis zu 128 GB) für Aufnahmen (dank externem MicroSD-Kartenslot kann die Karte schnell eingesetzt werden)
- verbinden Sie die Kamera mit einem passenden NVR oder NAS
- greifen Sie auf die Kamera von einem PC oder Smartphone zu.

Benachrichtigungen bei Bewegungserkennung, Unterstützung von Audioübertragung, Push-Nachrichten, Dual-Stream sind nur einige von vielen nützlichen Funktionen, welche Ihnen bei diesem Modell zur Verfügung stehen.

Zusätzlich zur Bewegungs- und Geräuscherkennung kann die Foscam mit ihrer neuen intelligenten Technologie zur Erkennung von Menschen nur menschliche Aktivitäten erkennen. So werden "Fehlalarme", die durch fliegende Insekten, sich bewegende Haustiere oder andere Objekte ausgelöst werden, vermieden und Push-Benachrichtigungen an Ihre Geräte gesendet, wenn eine Gefahr erkannt werden könnte. Sie werden also nur in den wichtigsten Momenten alarmiert.

Die Fi9915B ist mit der Sprachsteuerung von Amazon Alexa ausgestattet. Mit dieser Funktion können Sie Alexa anweisen, Live-Stream-Videos von Ihrer Kamera auf Ihrem Amazon-Gerät anzuzeigen.

Dank P2P und sich selbsterklärender hauseigener Foscam-App lässt sich die Kamera sehr einfach in Betrieb nehmen und von überall auf der Welt abrufen, wo Internet vorhanden ist. Auch die Datensicherheit spielt bei Foscam eine zentrale Rolle: Einsatz von modernen Verschlüsselungsverfahren, mehreren Sicherheitsstufen und regelmäßige Firmware-Updates zeichnen die Produkte der Marke Foscam aus.

Technische Daten

- Kraftvoller Hochgeschwindigkeits-Video Protokoll Prozessor
- Objektiv: f:4mm, F2.0
- Betrachtungswinkel: Horizontal: 90° Diagonal: 105°
- Min. Lichtempfindlichkeit: 0 Lux (IR an)
- Hochauflösender Farb 1/2.7" CMOS Sensor
- 2.000.000 Pixel
- Auflösung: 1920x1080 Pixel (1080p)
- 30 Infrarot-LEDs, Nachtsichtbereich bis zu 20 m

- P2P-Funktion
- Optimierte H.264 Video Kompression für die Datenübertragung
- Reset-Taste ist verfügbar
- Externe RCA-Schnittstelle für Zwei-Wege-Audio
- WIFI konform mit den Standards IEEE 802.11b/g/n
- Unterstützt dynamische IP-Adresse (DDNS), UPnP LAN und Internet (ADSL, Kabel Modem)
- Bewegungserkennung: Alarm per E-Mail, Alarm-Snapshot auf FTP hochladen, mobile App
- Unterstützt zahlreiche Netzwerk Protokolle: IP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DHCP, UPnP, RTSP, ONVIF
- Unterstützt WEP/WPA/WPA2 Verschlüsselung
- Unterstützt bis 128 GB Micro SD-Karte (Extern), lokalen Speicher und FTP-Speicher, Foscam Cloud-Speicher
- Wetterschutzklasse: IP66
- Betriebstemperatur: -10°C - 60°C
- Abmessungen: 97 x 67 x 64 (mm)
- Gewicht: 350 g
- Systemanforderungen: CPU: 2,0GHz oder höher (3.0 Ghz empfohlen); RAM: 256 MB oder höher (empfohlen 1 GB)
- Unterstützte Betriebssysteme: Windows, MAC, Android, iOS
- Unterstützte Browser: IE8 oder höher, Firefox, Safari

Die wasserdichte Montageplatte / Anschlussdose Foscam FAB99 wurde für Foscam Überwachungskameras entwickelt und kann einfach hinter der Kamera installiert werden.

Bietet eine kompakte und saubere Lösung für den Kabelanschluss und den zuverlässigen Schutz der Kamerakabel vor Regen und Unwettern.

Die wasserdichte Anschlussdose ist aus einer Aluminiumlegierung gefertigt, um eine längere Lebensdauer zu gewährleisten. Die Kabel der IP-Kamera können in der Box verdeckt werden.

Lieferumfang

- Foscam FI9915B Überwachungskamera
- WLAN-Antenne
- Montagematerial
- Netzkabel
- Bedienungsanleitung
- Netzteil
- Wasserdichte Montageplatte / Anschlussdose