

Lieferant	Artikelbezeichnung			Artikelnr./EAN	Garantie
T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH Siemensstr. 17 74915 Waibstadt Tel.: 07263-9125-0 Fax: 07263-9125-25 www.tip-pumpen.de	Benzinmotorpumpe LTP 500/30			30197	24 Monate
				4011458301973	
	Masterbox Informationen				
	Verpackungsmaß in cm			Gewicht (kg)	VPE
	Breite	Tiefe	Höhe	brutto	(Stk.)
-	-	-	-	-	
Artikel Informationen					
Verpackungsmaß in cm			Gewicht (kg)	VK-Einheit	
Breite	Tiefe	Höhe	net. / brut.		
51,0	38,5	49,0	20 / 22	1	

Benzinmotorpumpe LTP 500/30

Menge / Palette:

Menge / LKW:

Kurzbeschreibung:

Die LTP 500/30 ist eine sehr leistungsstarke benzinmotorgetriebene Wasserpumpe mit hochwertigem Aluminiumpumpengehäuse. Sehr robuster, luftgekühlter 4-Takt-Otto-Motor mit 3,85 kW (5,2 PS) Leistung. Montiert in einem stabilen Stahlrohrrahmen. Leichtstartfunktion durch Seilzug. Integrierte Rückschlagklappe am Saugeingang. Die LTP 500/30 ist sowohl für den mobilen, als auch für den stationären Einsatz konzipiert und somit bietet sie sich als optimale Lösung für den Schrebergarten, das Wochenendhaus oder die Baustelle an.

Technische Daten:

Motor:	4-Takt-Motor, luftgekühlt
Hubraum:	196 cm ³
max. Leistung:	3,85 kW (5,2 PS)
Förderhöhe / Druck max.:	30 m / 3,0 bar
Fördermenge max.:	500 l/min / 30.000 l/h
Treibstoff:	Benzin, bleifrei, 95 ROZ
Tankvolumen:	3,5 l
Motoröl:	SAE 15W-30
Starter:	Seilzug
Temperatur max. Medium:	40 °C
Druckanschluss:	59,61 mm (2" AG)
Sauganschluss:	59,61 mm (2" AG)

Lieferumfang:

2x Schlauchanschlussstück
3 x Schlauchschellen
1 x Ansaugkorb



Prüfzeichen der Pumpe:

