



## Ölpresse-HHÖP

M 10 x 1-GBDR-MU

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b>  | 12 602        |
| <b>EAN:</b>          | 4103810126024 |
| <b>Rabattgruppe:</b> | A             |

### Technische Daten

|                                       |                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Ölpresenanschluss druckseitig über    |                                         |
| Metalladapter:                        | M 10 x 1                                |
| Füllvolumen (ml):                     | 500                                     |
| Füllmöglichkeiten:                    | über Verschlusskappe                    |
| Durchmesser Öl-Druckkolben:           | 9                                       |
| Betätigung Öl-Druckkolben:            | manuell mittels Handhebel               |
| Fördervolumen/Hub (cm <sup>3</sup> ): | proportional zum Handhebelweg, max. 1,6 |
| Förderdruck max. (bar):               | 400                                     |
| Berstdruck System (bar):              | 850                                     |
| Berstdruck Ölpresenkopf (bar):        | 1200                                    |
| Wandstärke Rohr (mm):                 | 1                                       |
| Lackierung:                           | Silber                                  |
| Gewicht (kg):                         | 1,23                                    |

### Spezifikation

- Düsenrohr, gebogen, M 10 x 1, 150 mm (12 635)
- Mundstück, 4 BA, M 10 x 1, mit Kugelventil (12 642)
- Verkaufsverpackung mit EAN-Code

### Besondere Merkmale

- Mit Doppelmanschette mit dichtem Sitz für Öle und Fließfette
- Rückführung der Doppelmanschette über Kette
- Pumpkolben mit hoher Passgenauigkeit zum Zylinder
- Keine Scheinschmierung, Dichtungssystem: O-Ring und Ventilkugel, verhindern das Zurückweichen des im Ölpresenkopf komprimierten Öls
- Leistung nach 40.000 Arbeitsspielen unverändert
- Ölpresenkopf und Verschlusskappe aus Zinkdruckguss Z 410
- Abrutschsicherer Handgriff am Ölpresenhebel
- Schwer zugängliche Stellen können erreicht werden, da bei der geringsten Hebelöffnung Öl zuverlässig angesaugt wird und zur Schmierstelle gepumpt werden kann
- Ermöglicht auch bei starkem Gegendruck einen variablen Abschmierdruck bei gleichmäßigem Kraftaufwand

### Verpackung

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Abmessungen LxBxH (mm):                 | 390 x 125 x 66 |
| Gewicht einschließlich Verpackung (kg): | 1,35           |
| Verpackungseinheit:                     | 1,0            |