



Zweihandfettpresse-ZHFP

M 10 x 1-PZ-MU

Artikel-Nr.: 12 851
EAN: 4103810128516
Rabattgruppe: A

Technische Daten

Anschluss druckseitig: M 10 x 1
 Durchmesser Fettpumpkolben (mm): 10
 Förderdruck max. (bar): 400
 Berstdruck System (bar): 850
 Berstdruck Fettpressenkopf (bar): 1200
 Fördervolumen Hub (cm³): 2,2
 Befüllung: 500-g-Schraubkartusche (12 524)
 Lackierung Handhebel: Schwarz, RAL 9005
 Farbe Handgriffe: Schwarz, RAL 9005
 Abmessungen LxBxH (mm): 380 x 185 x 30
 Gewicht (kg): 1,088

Spezifikation

- Mit Schlauchhalter (86 961 100)
- Fettpressenkopf aus Zinkdruckguss Z 410
- Kugelsitzventil verzinkt (85 589)
- Panzerschlauch, M 10 x 1 a, 11 x 300 mm, mit Dichtungsring (12 655 828)
- Präzisionsmundstück, 4 BA, M 10 x 1 i (12 643)
- Verkaufsverpackung mit EAN-Code

Besondere Merkmale

- Fettförderung der Penetrationsklasse nach ASTM-Walkpenetration (10^{-1} mm): NLGI 3 bis 10°C
- Ergonomischer, rutsicherer Handgriff
- Außergewöhnliche Lebensdauer durch optimale Materialpaarung Zink (Fettpressenkopf) und geschliffener Stahl (Hubkolben)
- Rauigkeit Ra (0,4 µm) und Toleranz (6 µm) der Kolbenbohrung zum Hubkolben ist unerreicht - keine Scheinschmierung, maximale Effizienz beim Abschmieren
- Optimale Hebelverhältnisse zum Betätigen des Handhebels, dadurch ist die benötigte Kraft zum Abschmieren so gering wie möglich
- Alle Verschraubungen mittels beigefügter Dichtung abgedichtet
- Einfacher und schneller Kartuschenwechsel
- Umweltschonende, vollständige Entleerung der Kartusche
- Füllstand und Fettsorte sichtbar

Verpackung

Abmessungen LxBxH (mm): 381 x 181 x 31
 Gewicht einschließlich Verpackung (kg): 1,19
 Palettenmenge (h = 1,2 m): 300 Stück
 Verpackungseinheit: 1,0