

GLORIA®

Das Original

GERMAN
TECHNOLOGY
SINCE 1947



PROFILE

SPRÜHGERÄTE FÜR
INDUSTRIE UND HANDWERK



GLORIA QUALITÄT MEHR ALS NUR EIN WORT!



Made in Germany: Edelstahlprüher-Fertigung am Standort Witten



GLORIA Hauptsitz in Witten, Nordrhein-Westfalen



GLORIA Vertriebs-/Marketingzentrale in Neu-Ulm, Bayern

Seit über 75 Jahren steht der Name GLORIA für qualitativ hochwertige und technisch ausgereifte Sprühgeräte. Bereits seit 1945 widmet sich das Unternehmen konsequent der Entwicklung von Pump- und Drucksprühgeräten für Ihren täglichen Bedarf in der professionellen Anwendung. Unsere Entwicklungsingenieure haben stets die hohen technischen Anforderungen und unterschiedlichsten Arbeitsbedingungen vor Augen und das Ziel, Sie mit den GLORIA Produkten optimal im Arbeitsalltag zu unterstützen.

Dieser hohe Qualitätsanspruch spiegelt sich in der Herstellung der Geräte wider. Ob Kunststoff- oder Edelstahl-Modell, nur hochwertigste Materialien kommen bei uns zum Einsatz. Auch bei der Fertigung selbst geht GLORIA keinen Kompromiss ein: modernste technische Anlagen bilden die Grundlage für optimale Fertigungsbedingungen, erfahrene Produktionskräfte garantieren die nötige Sorgfalt in der Montage. Zudem gehören eingehende Kontrollen und Qualitätsprüfungen zum Standard bei GLORIA. Eine direkte Kontrolle und Einflussnahme auf die Produktion, der Einsatz von spezialisiertem Fachpersonal sowie eine größtmögliche Flexibilität bei der Realisierung von Sonderanfertigungen – Made in Germany steht als Synonym für höchsten Qualitätsstandard im Hause GLORIA.

Das Ergebnis: robuste und hochwertige Geräte, geschaffen für den zuverlässigen Einsatz in den verschiedensten Bereichen von Industrie, Handwerk und Landwirtschaft. Die Sprühgeräte der GLORIA Profiline zeichnen sich durch vielfältige Ausstattungsmerkmale und hilfreiche Detaillösungen aus. Vor allem bei der Ausbringung von Schalöl, bei der Kfz-Pflege, bei Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten sowie bei der Schädlingsbekämpfung überzeugen unsere Geräte durch hohe Widerstandsfähigkeit, Effizienz und Sicherheit.

GLORIA arbeitet gemäß den Richtlinien der Qualitätsnorm DIN ISO 9001. Wir garantieren eine gleichbleibende Güte unserer Produkte und Dienstleistungen, dauerhafte Zuverlässigkeit sowie ein konstant hohes Qualitätslevel. Neben einer CE-Zertifizierung verfügen viele unserer Modelle über ein TÜV/GS-Siegel, ein Zeichen für das herausragende Sicherheitsniveau.

Damit Sie langfristig von der Qualität unserer Geräte profitieren, bietet GLORIA auf alle Produkte des in diesem Katalog beschriebenen Sortiments eine 10-jährige Ersatzteilgarantie.

**GERMAN
TECHNOLOGY**
SINCE 1947

ANWENDUNGSBEREICHE FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ

Die GLORIA Hochleistungssprühgeräte sowie Spezialsprühgeräte sind bestens geeignet für die vielfältigen Anwendungsgebiete und unterschiedlichsten Anforderungen in Industrie und Handwerk. Von der Ausbringung von Schalöl und Trennmitteln bis zur Kühlung von Kernbohrgeräten oder der Betonnachbehandlung und Imprägnierung sind die GLORIA Profiline Stahl- und Edelstahlgeräte bestens für diese Arbeiten geeignet. Alle GLORIA Profiline Hochleistungssprühgeräte sind mit einer Messing-Flachstrahldüse Typ 8004E ausgestattet. Der Sprühwinkel von 80° ist bestens geeignet für die effektive Flächenbehandlung an Schalungen, Maschinen oder Hauswänden.




HOCH- / TIEFBAU

- Schalöl / Trennmittel
- Kernbohrgerät
- Trennschleifer
- Kanalbohrgerät
- Betonnachbehandlung / Imprägnierung



STRASSENBAU

- Trennmittel bei Deckenanfertigung
- Schachtabdeckung
- Reinigung / Vorbehandlung von Baumaschinen etc.
- Randsteine und Straßenmarkierungen
- Schienenbau / Weichenschmierung



HANDWERK

- Tapetenlöser / Haftgrund / Grundierung
- Desinfektion
- Reinigung (z.B. Küche, Boden, Stein, Heizkessel)
- Polster- und Teppichimprägnierung
- Schädlingsbekämpfung



INDUSTRIE

- Maschinenkonservierung
- Kühlmittel
- Schmiermittel mit Flüssigfett
- Desinfektion / Reinigung (z.B. Käserei, Molkerei, Schlachtereien)



LAND- / FORSTWIRTSCHAFT

- Desinfektion von Tierställen
- Ausbringung von Mitteln gegen Wildbiss
- Kalkung

PROFESSIONELLES ARBEITEN MIT GLORIA

Die Sprühgeräte der **GLORIA Profiline** wurden konzipiert, um den hohen Anforderungen in der täglichen Arbeit gerecht zu werden. Leistungs- und Widerstandsfähigkeit sowie Beständigkeit und Ergonomie zeichnen sämtliche Hand- und Drucksprühgeräte aus und machen diese zu einem treuen Helfer in den verschiedensten Anwendungsbereichen.


Die Profiline Sprühgeräte werden bequem mittels eines Schultertragegurtes (5 L) am Körper oder auf dem Rücken (10 L) transportiert. Dank des großen Füllinhalts und der großen Reichweite des Sprühstrahls wird mühsames Bücken, Strecken oder Knien weitestgehend reduziert.

Die leistungsfähigen Sprühgeräte zeichnen sich zudem durch eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit aus. Große Flächen können ebenso schnell behandelt werden wie verwinkelte und schwer zugängliche Stellen.



HOCHWERTIGE FKM-DICHTUNGEN

Die GLORIA Stahl- und Edelstahl-Sprühgeräte der Profiline sind größtenteils mit FKM-Dichtungen ausgestattet, welche eine ausgezeichnete Temperatur- sowie hervorragende Alterungsbeständigkeit aufweisen.



QUALITÄT IM DETAIL

STAHLSPRÜHGERÄTE MIT KUNSTSTOFFINNENBESCHICHTUNG

Die Stahlsprühgeräte der GLORIA Profiline Serie zeichnen sich in erster Linie durch ihre hohe Widerstandsfähigkeit aus. Um das Behältermaterial gegen Korrosion zu schützen, sind sie mit einer hochwertigen Innenbeschichtung aus Kunststoff ausgestattet. Dadurch wird ein Kontakt von aggressiven Sprühmedien mit dem Stahlbehälter vermieden und die Reinigung vereinfacht.



SPRÜHGERÄTE FÜR DIE PROFESSIONELLE REINIGUNG

GLORIA bietet in der Profiline Produktpalette auch Sprühgeräte für die professionelle Reinigung an. Ausgestattet mit FKM- oder EPDM-Dichtungsmaterial lassen sich mit diesen Geräten sowohl saure als auch alkalische Sprühmedien ausbringen.

Mehr Informationen unter:
www.industrie-spruehgeraete.de



HOCHLEISTUNGSSPRÜHGERÄTE AUS STAHL

EIN HÖCHSTMASS AN QUALITÄT UND KOMFORT

**GERMAN
TECHNOLOGY**
SINCE 1947

Die **Hochleistungssprühgeräte der GLORIA Profiline aus robustem Stahl** überzeugen durch ihre Ausstattung und ihre vielfältigen Einsatzbereiche. So sind die Geräte größtenteils mit FKM-Dichtungen ausgestattet, welche eine hohe thermische und chemische Beständigkeit aufweisen. Dadurch können die Geräte ölhaltigen und aggressiven Sprühmedien und extremen Temperatureinflüssen standhalten. Mit einem Fassungsvermögen von 5 bzw. 10 Litern bieten sie ein Höchstmaß an Qualität und Komfort bei jeder Anwendung. Der maximale Betriebsdruck von 6 bar gewährleistet einen leistungsstarken Helfer.

Um das Behältermaterial gegen Korrosion zu schützen, sind die Sprühgeräte aus Stahl mit einer hochwertigen Innenbeschichtung aus Kunststoff ausgestattet. Dadurch wird ein Kontakt von aggressiven Sprühmedien mit dem Behälter vermieden und die Reinigung vereinfacht.


Sämtliche Geräte sind TÜV/GS geprüft – ein Beleg für die Sicherheit in der Anwendung und eine dauerhafte Nutzbarkeit.

HOCHLEISTUNGSSPRÜHGERÄTE AUS STAHL

**FÜLL-
MENGE**
5-10 L



	405 T PROFILINE	405 TK PROFILINE	405 TKS PROFILINE	410 T PROFILINE
ART.-NR.:	000406.0000	000407.2400	000407.0000	000412.0000
EAN CODE	404 643 600 0227	404 643 600 0531	404 643 600 0234	404 643 600 0265
MAX. BETRIEBSDRUCK	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar
FÜLLINHALT	5 L	5 L	5 L	10 L
MATERIAL BEHÄLTER	Stahl mit hochwertiger Kunststoffinnenbeschichtung	Stahl mit hochwertiger Kunststoffinnenbeschichtung	Stahl mit hochwertiger Kunststoffinnenbeschichtung	Stahl mit hochwertiger Kunststoffinnenbeschichtung
TÜV/GS GEPRÜFT	●	●	●	●
MANOMETER	●	●	●	●
SICHERHEITS- UND ENTLÜFTUNGSVENTIL	●	●	●	●
TRAGESYSTEM	Gepolsterter Tragriemen	Gepolsterter Tragriemen	Gepolsterter Tragriemen	2 gepolsterte Tragriemen mit Schnellspannsystem und Rückenstütze
SPIRALSCHLAUCH			●	
KOMPRESSORANSCHLUSS		●	●	
ÖLFESTE AUSFÜHRUNG	●	●	●	●
DICHTUNGSMATERIAL	FKM	FKM	FKM	FKM



KOMPRESSORANSCHLUSS

Ein integrierter Kompressoranschluss (405/410 TK und TKS sowie 505/510 TK) sorgt für einen automatischen Druckaufbau ohne manuelles Pumpen.

QUALITÄT IM DETAIL



410 TI PROFILE	410 TK PROFILE	410 TKS PROFILE
000414.0000	000416.2400	000416.0000
404 643 600 0319	404 643 600 0548	404 643 600 0333
6 bar	6 bar	6 bar
10 L	10 L	10 L
Stahl mit hochwertiger Kunststoffinnenbeschichtung	Stahl mit hochwertiger Kunststoffinnenbeschichtung	Stahl mit hochwertiger Kunststoffinnenbeschichtung
●	●	
●	●	●
●	●	●
2 gepolsterte Tragriemen mit Schnellspannsystem und Rückenstütze	2 gepolsterte Tragriemen mit Schnellspannsystem und Rückenstütze	2 gepolsterte Tragriemen mit Schnellspannsystem und Rückenstütze
		●
	●	●
	●	●
NBR	FKM	FKM

STANDARD AUSSTATTUNG

ÖLFESTE AUSFÜHRUNG

Neben regelmäßiger Beanspruchung und extremen Temperatureinflüssen müssen Sprühgeräte insbesondere ölhaltigen und aggressiven Sprühmedien standhalten. Daher kommen bei der Produktion der GLORIA Profile Modelle nur hochwertige Werkstoffe zum Einsatz. So sind die Sprühgeräte größtenteils mit FKM-Dichtungen ausgestattet, die im Unterschied zu herkömmlichen Dichtungen eine hohe thermische und chemische Beständigkeit aufweisen.



MESSING-FLACHSTRAHLDÜSE TYP 8004E


(SPRÜHWINKEL 80°)

Ideal für die Flächenbehandlung



RESTMENGENTLEERUNG

Dank des Schlauchanschlusses am Behälterboden wird das ausgebrachte Medium bis zum letzten Tropfen verbraucht – eine Restmenge im Behälter verbleibt nicht.





HÖCHSTLEISTUNG GARANTIERT

TÜV/GS GEPRÜFT

Sämtliche Profiline Hochleistungssprüh-
geräte werden bei
GLORIA aufwendigen
Prüf-verfahren unterzogen und zudem
durch den TÜV Rheinland geprüft, um Ihnen
in der Anwendung Sicherheit und Lei-
stungsfähigkeit garantieren zu können.



SPRÜHGERÄTE AUS EDELSTAHL

Reinigungsfreundlich,
langelig und robust:
Die besonderen Vorteile
von Edelstahl liegen
neben seiner hohen Widerstandsfähigkeit
gegen Stoß- und Verschleißbeanspruchung
vor allem in der außerordentlichen
Korrosionsbeständigkeit. Mit diesen
Qualitätseigenschaften werden die Modelle
505 und 510 selbst höchsten Ansprüchen
gerecht.



QUALITÄTSTOFF EDELSTAHL

Edelstahl enthält mind. 10,5 % Chrom und
besitzt dank einer Passivschicht, die als
Barriere zwischen Legierung und der ihr
umgebenen Medien fungiert, eine noch
bessere Korrosionsbeständigkeit als
Stahlblech. Dieser Korrosionsschutz wird
auch bei Beschädigungen an der
Oberfläche nicht beeinträchtigt.


HOCHLEISTUNGSSPRÜHGERÄTE AUS EDELSTAHL

MADE IN GERMANY

PROFESSIONELLE AUSSTATTUNG

**GERMAN
TECHNOLOGY**
SINCE 1947

Die **GLORIA Hochleistungssprühgeräte aus Edelstahl** verfügen über vielfältige Ausstattungsmerkmale, die für Komfort und Sicherheit bei der Anwendung sorgen. Alle Geräte bieten hilfreiche Detaillösungen und überzeugen durch Qualität und Zuverlässigkeit.




SPRITZROHRAUFNAHME UND -HALTERUNG

Schutz von Düse und Sprühlanze vor Beschädigung und Verschmutzung.



GROSSER EINFÜLLTRICHTER

Einfaches Befüllen durch den großen Trichter.



MANOMETER, SICHERHEITS-/ENTLÜFTUNGSVENTIL

Die Bedienelemente und das Manometer sind geschützt und gut ablesbar im Einfülltrichter integriert.




SPIRALSCHLAUCH

(modellabhängig bzw. nachrüstbar)
5 m Schlauchlänge für noch mehr Flexibilität.



SPRÜHLANZE, FLACH-STRAHLDÜSE UND SCHNELLSCHLUSSVENTIL AUS MESSING

Robust und langlebig.



ZUSATZSIEB

Schmutzpartikel werden aufgefangen, ein Verstopfen der Düse verhindert. Nach Gebrauch wird das Sieb am Behälter befestigt.



KOMPRESSORANSCHLUSS (modellabhängig)

Konstanter Behälterdruck für kontinuierliches Arbeiten ohne manuelles Nachpumpen.



GEPOLSTERTE TRAGRIEMEN BZW. TRAGEGURTE

Komfortabel und bequem auch bei längerem Einsatz.




ABLAGEFACH

Hier können Ersatzteile wie Düsen und Dichtungen sicher und sauber aufbewahrt werden.



PUMPENHALTERUNG

Während des Befüllens kann die Pumpe am Gerät eingehängt werden.



MESSING-HOCHLEISTUNGSPUMPE MIT INTEGRIERTER SCHLAUCHHALTERUNG

Mit ergonomisch geformtem Handgriff und zusätzlicher Halterung zur Befestigung des Schlauches.

HOCHLEISTUNGSSPRÜHGERÄTE AUS EDELSTAHL

Die **GLORIA Profiline Hochleistungssprühgeräte aus Edelstahl** überzeugen durch ihre Widerstandsfähigkeit und ihre Korrosionsbeständigkeit und sind somit perfekte Helfer zur Ausbringung von Schalöl, bei Reinigungsarbeiten, der Schädlingsbekämpfung oder auch der Desinfektion von Sanitäranlagen.

Für lange Arbeitsintervalle ohne manuelles Pumpen sind unter anderem die Geräte **505 TK** und **510 TK** bestens geeignet, welche mit einem zusätzlichen Anschlussventil für einen Elektro-Kompressor ausgestattet sind. Sämtliche Edelstahl-Sprühgeräte überzeugen durch ihre ölfeste Ausführung, sind äußerst reinigungsfreundlich, arbeiten mit einem maximalen Betriebsdruck von 6 bar und sind selbstverständlich TÜV/GS geprüft.



**GERMAN
TECHNOLOGY**
SINCE 1947



	505 T PROFILE	505 TK PROFILE	510 T PROFILE	510 TK PROFILE
ART.-NR.:	000506.0000	000506.2701	000512.0000	000512.2700
EAN CODE	404 643 600 0357	404 643 600 0562	404 643 600 0371	404 643 600 0456
MAX. BETRIEBSDRUCK	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar
FÜLLINHALT	5 L	5 L	10 L	10 L
MATERIAL BEHÄLTER	Edelstahl, rostfrei 	Edelstahl, rostfrei 	Edelstahl, rostfrei 	Edelstahl, rostfrei 
TÜV/GS GEPRÜFT	●	●	●	●
MANOMETER	●	●	●	●
SICHERHEITS- UND ENTLÜFTUNGSVENTIL	●	●	●	●
TRAGESYSTEM	Gepolsterter Tragriemen	Gepolsterter Tragriemen	2 gepolsterte Tragriemen mit Schnellspannsystem und Rückenstütze	2 gepolsterte Tragriemen mit Schnellspannsystem und Rückenstütze
SPIRALSCHLAUCH				
KOMPRESSORANSCHLUSS		●		●
ÖLFESTE AUSFÜHRUNG	●	●	●	●
DICHTUNGSMATERIAL	FKM	FKM	FKM	FKM


WASSERZUFÜHRGERÄTE

Im Hoch- und Tiefbau, im Stahlbau oder bei Sanierungsarbeiten an Fassaden kommen häufig Diamant-Kernbohrgeräte zum Einsatz. Diese erfordern eine kontinuierliche Zufuhr von Kühlwasser, um übermäßiger Hitze und Materialverschleiß entgegenzuwirken.

Die **GLORIA Wasserzuführgeräte Typ 415** aus Edelstahl und **Typ 10** aus Kunststoff zeichnen sich durch ihre flexiblen Verwendungsmöglichkeiten aus. Sie können sowohl an handgeführte wie bohrständergeführte Nassbohrmaschinen als auch an Trennschleifer oder ähnliche Geräte angeschlossen werden.




	TYP 10	TYP 415
ART.-NR.:	001215.0000	000415.0000
EAN CODE	404 643 602 9846	404 643 600 0326
MAX. BETRIEBSDRUCK	3 bar	6 bar
FÜLLINHALT	10 L	10 L
MATERIAL BEHÄLTER	Stabiler Kunststoff	Stahlblech mit hochwertiger Kunststoffinnenbeschichtung
TÜV/GS GEPRÜFT		●
MANOMETER		●
SICHERHEITSVENTIL	●	●
ZULÄSSIGE BETRIEBSTEMPERATUR	+40 °C	+50 °C
ZUBEHÖR	4,0 m Schlauch	3,0 m Gewebeschlauch
DICHTUNGSMATERIAL	NBR	NBR



HOCHLEISTUNGS-PUMPE AUS MESSING

Sämtliche Profiline Stahl- und Edelstahlgeräte sind mit einer leistungsfähigen und widerstandsfähigen Präzisionspumpe aus Messing ausgestattet.



MANOMETER

Ein integrierter Manometer zeigt dem Benutzer jederzeit den im Gerät befindlichen Betriebsdruck an.



QUALITÄT IM DETAIL



HANDSPRÜHGERÄTE UND SPEZIALSPRÜHGERÄTE

HANDSPRÜHGERÄTE

Ob auf Baustellen, in Kfz-Werkstätten oder in der Landwirtschaft – die **GLORIA Handsprühgeräte** leisten stets zuverlässig ihren Dienst. Dichtungen aus widerstandsfähigem FKM machen die Modelle weitestgehend resistent gegen thermische und chemische Beanspruchung. Die Behälter sind aus hochwertigem Kunststoff gefertigt und überzeugen durch eine extreme Robustheit.

Leistungsstarke Pumpen bauen bei den Drucksprühgeräten **Typ 89** und **Pro 100** einen maximalen Betriebsdruck von 3 bar auf, der lange Arbeitsintervalle ohne Nachpumpen erlaubt und ein konstant homogenes Sprühbild gewährleistet. Die Feinsprüher **Pro 05** und **Pro 10** überzeugen durch ihre doppelst-wirkende Präzisionspumpe. Mit nur einer Pumpbewegung erzeugen die Geräte zwei kraftvolle Sprühstöße.



DOPPELT-WIRKENDE PRÄZISIONSPUMPE

Ein innovatives Kammer-System im Sprühkopf sorgt für halbe Arbeit – eine Pumpbewegung erzeugt zwei Sprühstöße. (Pro 05/10)

QUALITÄT IM DETAIL



	FEINSPRÜHER PRO 05	FEINSPRÜHER PRO 10	DRUCKSPRÜHER PRO 100	FEINSPRÜHER TYP 89
ART.-NR.:	000094.0000	000095.0000	000098.0000	000089.0000
EAN CODE	404 643 602 2212	404 643 602 2229	404 643 602 3394	404 632 550 6506
MAX. BETRIEBSDRUCK			3 bar	3 bar
FÜLLINHALT	0,5 L	1,0 L	1,0 L	1,0 L
MATERIAL BEHÄLTER	Hochwertiger Kunststoff	Hochwertiger Kunststoff	Stabiler Kunststoff	Stabiler Kunststoff
PUMPE	Doppelt-wirkende Präzisionspumpe: 1 x Pumpen = 2 x Sprühen	Doppelt-wirkende Präzisionspumpe: 1 x Pumpen = 2 x Sprühen	Hochleistungspumpe	Hochleistungspumpe
SICHERHEITSVENTIL			●	●
DÜSE	Stufenlos verstellbare Düse mit Messing-Einsatz	Stufenlos verstellbare Düse mit Messing-Einsatz	Hochwertige Messing-Flachstrahldüse Typ 8002, 80° Sprühwinkel	Verstellbare Messing-Düse mit schwenkbarem Düsenkopf
ÖLFESTE AUSFÜHRUNG	●	●	●	●
DICHTUNGSMATERIAL	FKM	FKM	FKM	FKM



SPEZIALSPRÜHGERÄTE

Die **GLORIA Spezialsprühgeräte** sind robuste Drucksprühgeräte, die für ein breites Einsatzspektrum ausgelegt sind. Sie verfügen über ein Fassungsvermögen von 5 Litern und sind mit widerstandsfähigen FKM-Dichtungen ausgestattet. Große Einfülltrichter und der praktische Tragriemen machen die Arbeit komfortabel und einfach.

Der Bestseller unter den Spezialsprühgeräten ist die GLORIA **PaintPro 5** – das Sprühgerät ist dank einer integrierten Flachstrahldüse aus Messing bestens für das Ausbringen sprühfähiger, wasserlöslicher Bauchemikalien wie Grundierung, Tiefengrund und Haftgrund sowie das Befeuchten von Tapeten zur leichteren Lösbarkeit geeignet.



	PAINTPRO 5	PRO 5	PRO 8
ART.-NR.:	000105.0000	000081.0725	001206.0000
EAN CODE	404 643 602 0584	400 632 569 3046	404 643 602 9853
MAX. BETRIEBSDRUCK	3 bar	3 bar	3 bar
FÜLLINHALT	5 L	5 L	8 L
MATERIAL BEHÄLTER	Hochwertiger Kunststoff	Hochwertiger Kunststoff	Hochwertiger Kunststoff
ZEIGERMANOMETER			
SICHERHEITSVENTIL	●	●	●
DÜSE	Flachstrahldüse 8001E	Flachstrahldüse 8002E	Flachstrahldüse 8002E
TRAGESYSTEM	Schultertragbar	Schultertragbar	Schultertragbar
ÖLFESTE AUSFÜHRUNG		●	●
SONSTIGES	Kunststoff-Sprühlanze, Spritzrohrhalterung, 80° Sprühwinkel, Fußring	Messing-Sprühlanze	Messing-Sprühlanze, Spritzrohrhalterung, Fußring
DICHTUNGSMATERIAL	FKM	FKM	FKM

PRAKTISCHES ZUBEHÖR



GLORIA TRANSPORTWAGEN

Art.-Nr.: 000198.5001

EAN: 404 643 600 0401

Für alle 10 l Sprühgeräte mit Fußring geeignet. Für einen bequemen und sicheren Transport.



KOMPRESSOR- ANSCHLUSSVENTIL

Art.-Nr.: 728381.0000

EAN: 404 643 602 1284

Ein Anschlussventil für externe Kompressoren ermöglicht automatischen Druckaufbau und erspart manuelles Pumpen. Passend für Pro 5, Pro 8 und PaintPro 5



VERWENDETE ELASTOMERE IN GLORIA DICHTUNGEN

Die GLORIA Profiline Hochleistungssprühgeräte sowie Spezialsprühgeräte sind mit widerstandsfähigen FKM-Dichtungen ausgestattet, vereinzelt werden zudem NBR-Dichtungen eingesetzt.

Die folgende Tabelle gibt Ihnen eine kurze Übersicht über die Eigenschaften und Einsatzzwecke.*

KURZZEICHEN	EIGENSCHAFTEN	EINSATZZWECK
NBR 	Perbunan® ist ein vielseitig einsetzbarer hochelastischer Synthesekautschuk mit guten mechanischen Eigenschaften und allgemeiner guter Quellbeständigkeit.	GLORIA Standard-Dichtungsmaterial für überwiegende Einsatzzwecke bei Sprühgeräten und den Wasserzuführgeräten.
FKM 	Elastischer Synthesekautschuk für industriellen Einsatz. Sehr gute Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffe (Öle, Fette, Lösungsmittel). Hohe Temperatur-, Chemikalien- und Alterungsbeständigkeit.	Dichtungsmaterial für Profiline Hochleistungssprüher sowie spezielle Anwendungsgebiete.
EPDM 	Buna EP® hat eine gute Wärme- und hervorragende Witterungsbeständigkeit. Hohe Beständigkeit gegenüber Alkohol, Wasser, Basen oder schwachen Säuren. Nicht geeignet bei Kohlenwasserstoffen und Ölen.	Dichtungsmaterial für Sprühgeräte für die professionelle Reinigung (siehe Hinweis Seite 4 / Katalog „Profiline Sprühgeräte für die professionelle Reinigung“).

* Die schnelle Entwicklung unserer heutigen Technik verlangt eine dauerhafte Weiterentwicklung der Dichtwerkstoffe, um den stetig steigenden Anforderungen der Reinigungsbranche gerecht zu werden. Eine Verbindlichkeit und garantierte Funktion kann aus den abgedruckten Angaben daher nicht abgeleitet werden.



ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR

VERLÄNGERUNGSLANZEN UND MEHR

		405 T Profile	405 TK Profile	405 TKS Profile	410 T Profile	410 TI Profile	410 TK Profile	410 TKS Profile	505 T Profile	505 TK Profile	510 T Profile	510 TK Profile	Wasserzuführgerät Typ 415	Wasserzuführgerät Typ 10	PaintPro 5	Pro 5	Pro 8	Feinsprüher Typ 89	Feinsprüher Pro 05	Feinsprüher Pro 10	Drucksprüher Pro 100
	Messing-Verlängerungsrohr Typ 124 Länge 0,5 m EAN Code: 400 632 550 1747 Art.-Nr.: 000124.0000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•			
	Messing-Verlängerungsrohr Typ 109 Länge 0,7 m EAN Code: 400 632 550 1600 Art.-Nr.: 000109.0000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•				
	Messing-Verlängerungsrohr Typ 110 Länge 1,0 m EAN Code: 400 632 550 1617 Art.-Nr.: 000110.0000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•				
	Kunststoff-Teleskop-Sprühlanze mit Anschluss Schlauch und Ventil für die Schädlingsbekämpfung, Länge von 0,90 m – 3,00 m EAN Code: 400 632 570 9341 Art.-Nr.: 727658.0000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•									
	Messing-Teleskop-Verlängerungsrohr Typ 131 stufenlos ausziehbar von 0,58 auf 1,0 m EAN Code: 400 632 550 1860 Art.-Nr.: 000131.0000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•				
	Messing-Teleskop-Verlängerungsrohr Typ 132 stufenlos ausziehbar von 1,0 auf 2,0 m EAN Code: 400 632 550 1907 Art.-Nr.: 000132.0000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•									
	Spiralschlauch (Länge 5 m) EAN Code: 404 643 600 6946 Art.-Nr.: 727883.0000	•	•		•	•	•		•	•	•	•									
	Kompressoranschluss, ölfest EAN Code: 400 632 550 1938 Art.-Nr.: 000135.0000	•			•	•			•		•		•								
	Kompressoranschluss Kupplung EAN Code: 404 643 602 0485 Art.-Nr.: 728274.0000		•	•			•	•		•		•									


DÜSEN

			Sprühwinkel	Material	Durchflussmenge l/min bei					
					1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
	Spezial-Flachstrahldüse Typ 8002E Flächenbehandlung durch konstante Sprühwinkel-Bestimmung EAN Code: 400 632 550 1624 Art.-Nr.: 000111.0000		80°	Messing	0,45	0,64	0,79	0,9	1,0	1,1
	Flachstrahldüse Typ 6502 Flächenbehandlung durch konstante Sprühwinkel-Bestimmung EAN Code: 404 643 602 0454 Art.-Nr.: 728248.0000		65°	Messing	0,45	0,64	0,8	0,92	1,0	1,1
	Flachstrahldüse Typ 8004E Flächenbehandlung durch konstante Sprühwinkel-Bestimmung EAN Code: 404 643 602 0423 Art.-Nr.: 728258.0000		80°	Messing	0,91	1,29	1,58	1,82	2,03	2,23
	Spezial-Kalkdüse hervorragend geeignet für die Ausbringung dickflüssiger Sprühmedien, wie z.B. für Kalkung von Ställen und Kellerräumen EAN Code: 400 632 550 1631 Art.-Nr.: 000112.0000		65°	Messing / Stahl		2,83	3,47	4,01		4,91
	Hohlkegeldüse, verstellbar EAN Code: 400 632 550 1648 Art.-Nr.: 000113.0000		0 – 60°	Messing		0,95 – 1,29	1,16 – 1,58	1,34 – 1,83		1,64 – 2,23
	Hohlkegeldüse, Ø 2 mm mit Zerstäubeinsatz Hohlkegeldüse (Typ G-H 116-80) EAN Code: 400 632 562 0684 Art.-Nr.: 725820.0000		80°	Messing		1,16	1,47	1,71		2,08
	Hohlkegeldüse, Ø 1 mm mit Zerstäubeinsatz Hohlkegeldüse (Typ G-H 49-55) EAN Code: 400 632 562 0875 Art.-Nr.: 725830.0000		55°	Messing		0,49	0,60	0,69		0,85

GLORIA ERSATZTEILSHOP

Das GLORIA Produktsortiment basiert auf höchsten qualitativen und technischen Ansprüchen. Geht dennoch einmal etwas kaputt, bieten wir Ihnen eine 10-jährige Garantie auf die Ersatzteilverfügbarkeit für alle Produkte unseres Sortiments. Werfen Sie doch einfach einen Blick in unseren Ersatzteilshop, dort werden Sie bestimmt fündig. Bestellen Sie Ihr Ersatzteil schnell und unkompliziert unter:

shop.gloria-garten.de



	405 T Profile	405 TK Profile	405 TKS Profile	410 T Profile	410 TI Profile	410 TK Profile	410 TKS Profile	505 T Profile	505 TK Profile	510 T Profile	510 TK Profile	Wasserzührgerät Typ 415	Wasserzührgerät Typ 10	PaintPro 5	Pro 5	Pro 8	Feinsprüher Typ 89	Feinsprüher Pro 05	Feinsprüher Pro 10	Drucksprüher Pro 100
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•									
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•									
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•									
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•									
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•									
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•									
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•									
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•									

WEBSITE

Die GLORIA Website ist ein praktischer Helfer bei der Suche nach dem passenden Produkt für Ihren Einsatzzweck: technische Details, ein übersichtlicher Produktvergleich sowie praktische Filterfunktionen bringen Sie in kürzester Zeit zum gewünschten GLORIA Sprühergerät. Werfen Sie gleich einen Blick hinein.

www.industrie-spruehgeraete.de





GLORIA Haus- und Gartengeräte GmbH

Därmannsbusch 7 · D-58456 Witten
Tel.: +49 (0) 2302 / 700-0
Fax: +49 (0) 2302 / 700-46
www.gloria-garten.de
www.industrie-spruehgeraete.de

GLORIA Service

Tel.: +49 (0)2302/700-392
(zu Ihren Festnetzkonditionen)

Montag bis Freitag: 8 bis 17 Uhr
service@gloria-garten.com