




ENOLA SQUARE L

Outdoor LED Deckenaufbauleuchte anthrazit CCT 3000/4000K

Die puristische Leuchtenserie ENOLA SQUARE und ROUND bestehen aus einer zylindrischen bzw. rechteckigen Aluminium Konstruktion und sind bestückt mit leistungsstarken LED. Mittels eingebautem CCT switch kann die Lichtfarbe bei der Installation zwischen 3000K und 4000K gewechselt werden. Durch den eingebauten LED-Treiber erfolgt der elektrische Anschluss der Leuchte direkt an 230V Netzspannung. Um ein möglichst breites Anwendungsspektrum abdecken zu können, stehen ein und zwei flammige Wandleuchten sowie Deckenleuchten in runder und eckiger Form in unterschiedlichen Größen zur Verfügung. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	1003439
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundär Strom / Sekundär Spannung	900mA
Länge	14 cm
Breite	14 cm
Höhe	22.3 cm
Nettogewicht	2 kg
Bruttogewicht	2.14 kg
IP Code	IP 65
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeitsklasse	IK06
Schlagfestigkeit	0,2 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke, Decke mit Zubehör
Anzahl Durchverdrahtung	10
Wattage	36 W
Lumen	3500 lm
Lichtfarbtemperatur	3000/4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	38 °
Farbe	anthrazit
CRI	90
LXXBXX Daten	L70B50

Lichtquelle

916421	
--------	---

Zubehör

1003479	Abstandshalter Set , für ENOLA Deckenleuchte SQUARE OUT und ROUND OUT anthrazit
1005263	ENOLA L , Reflektor chrom 60°

minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
BIG WHITE Seite	672