



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Winkelschleifer

PRO GWS 24-230 P



Kraftvoller 230-mm-Winkelschleifer mit geringer Vibration und PROtection-Schalter

Die wichtigsten Daten

Nenneingangsleistung	2.400 W
Bemessungs-Leerlaufdrehzahl	6.500 min ⁻¹
Scheiben-Ø	230 mm

Bestellnummer 0 601 8C3 100

Technische Daten

Technische Daten

Nenneingangsleistung	2.400 W
Leerlaufdrehzahl	6.500 min ⁻¹
Abgabeleistung	2.400 W
Schleifspindelgewinde	M14
Haupthandgriff	Stabhandgriff
Scheiben-Ø	230 mm
Topfscheibe, Ø	140 mm
Gewicht	5,9 kg
Schalter	PROtection Switch
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	140 x 560 x 170 mm
Bemessungs-Leerlaufdrehzahl	6.500 min ⁻¹

Geräusch-/Vibrationsinformation

Oberflächenschleifen (Schruppen)

Schwingungsemissionswert ah	6,5 m/s ²
Unsicherheit K	1,5 m/s ²

Schleifen mit Schleifblatt

Schwingungsemissionswert ah	2,5 m/s ²
Unsicherheit K	1,5 m/s ²



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Vorteile:

- Der neue patentierte Motor verfügt über eine hohe Überlastfähigkeit und liefert eine bis zu 2-mal höhere Abtragsleistung
- Die präzisionsgefertigte Mechanik reduziert zusammen mit dem Vibration Control Zusatzhandgriff die Vibrationsbelastung des Anwenders um 13 %
- Die weiche Grifffläche am hinteren Handgriff verbessert den Halt und die Kontrolle des Werkzeugs bei der Arbeit
- Erhöhter Anwenderschutz dank PROtection-Schalter



Weitere Informationen zu den Abweichungen unter folgendem Link: <https://www.bosch-professional.com/de/de/wac/>

