



## AF 100 H13 \*EU

Mobiler und hocheffizienter Luftreiniger AF 100 H13 mit präzisiertem Lasersensor und Automatikmodus zur zuverlässigen Beseitigung von Krankheitserregern und Aerosolen aus der Raumluft.



### 1 High Protect H13 Solution Filter serienmäßig

- Neuer H13-Filter zur Filtration von Krankheitserregern und Aerosolen.




### 2 Kompaktes Design und hohe Mobilität

- Einfacher Transport zwischen Räumen dank robuster Rollen am Gerät.



### 3 Leistungsstarker Motor für Raumgrößen von bis zu 87 m<sup>2</sup>

- Lüfter mit 3 Geschwindigkeitsstufen.



## AF 100 H13 \*EU

■ Zuverlässige Filtration gemäß H13-Standard für gesunde Raumluft

### Technische Daten

		1.024-812.0
<b>EAN-Code</b>		4054278858531
<b>Schalldruckpegel</b>	<b>dB(A)</b>	max. 48
<b>Geeignete Raumgröße*</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	bis zu 87
<b>Luftdurchsatz**</b>	<b>m<sup>3</sup>/h</b>	bis zu 650
<b>Stromart</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 220 - 240 / 50 - 60
<b>Aufnahmeleistung</b>	<b>W</b>	max. 80
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	11,3
<b>Abmessungen (L × B × H)</b>	<b>mm</b>	380 × 380 × 713
--		* Bei einer Raumhöhe von 2,5 m und 3-facher Luftwechselrate. ** Ermittelt mit dem High Protect 13 Solution Filter.

### Ausstattung

<b>Kabellänge</b>	<b>mm</b>	2,25
-------------------	-----------	------