

Verbindungsdose

HP 100-L



HP 100-L

Verbindungsdose

Artikelnummer: 32690001

Maße: 113 x 113 x 58 mm

Verbindungsdose nach DIN EN 60670 (VDE 0606),
Ui=690V, 7 eingedrückte Stufennippel, Dichtbereich
5 - 21 mm, für Klemmen bis 10 mm²

grau, ohne Klemmen



Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

Schutzart UL:	k.A.
Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V
Schutzart:	IP55
max. Leiterquerschnitt:	6 mm ²
Schutzklasse:	II

Farben

Farbe Unterteil:	grau
Farbe Oberteil:	grau

Abmessungen

Breite:	113 mm
Länge:	113 mm

Abmessungen

Höhe:	58 mm
Innenlänge:	103.5 mm
Innenbreite:	103.5 mm
Innenhöhe:	52 mm

Materialeigenschaften

für Außeneinsatz geeignet:	nein
halogenfrei:	nein
Industriequalität:	nein

mechanische Eigenschaften

für Dichtbereich max:	21 mm
Befestigungsart:	Wand-/Deckenmontage
plombierbar:	nein
für Dichtbereich min:	5 mm
Schlagfestigkeit:	IK07

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C

Werkstoff

Material Unterteil:	Polypropylen
Material Oberteil:	Polypropylen

Zertifikate

Prüfzeichen:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
--------------	---

Zubehör

[21642001 - SNI M20 - Stufennippel](#)

[21642501 - SNI M25 - Stufennippel](#)

[22742001 - KVR M20-MGM - Kabelverschraubung](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelverschraubung](#)

[22742501 - KVR M25-MGM - Kabelverschraubung](#)

[26012001 - DMS M20/w - Doppelmembranstutzen](#)

[26012501 - DMS M25/w - Doppelmembranstutzen](#)

[26042001 - DMS M20 - Doppelmembranstutzen](#)

[26042501 - DMS M25 - Doppelmembranstutzen](#)

[26202001 - BST M20/sw - Belüftungsstutzen](#)

[26242001 - BST M20 - Belüftungsstutzen](#)

[46050601 - WK 060 KLS-6² - Klemmstein](#)

[46051001 - WK 100 KLS-10² - Klemmstein](#)

[84000401 - Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Klemmstein](#)