

KERN ORA 3AB

Brechungsindex-Messung für Labore und die Industrie

KERN



Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Refraktometer
Produktgruppe	Analoges Refraktometer
Produktfamilie	ORA-AL

Messsystem

Messtemperatur [Min] (°C)	10 °C
Messtemperatur [Max] (°C)	30 °C
Messmethode	Lichtbrechung
Messbereich Brix [Min]	0 %

Messgrößen	Brix Stammwürze (Bier)
Messbereiche	0 % - 32 % 1,000 SG Wort - 1,130 SG Wort

Teilungen	0,2 % 0,001 SG Wort
-----------	------------------------

Teilung Brix	0,2 %
--------------	-------

Messbereich Stammwürze (spez. Gewicht) [Min]	1,000
--	-------

Messbereich Stammwürze (spez. Gewicht) [Max]	1,130
--	-------

Teilung Stammwürze (spez. Gewicht)	0,001
------------------------------------	-------

Skala Stammwürze (spez. Gewicht)	✓
----------------------------------	---

Passende Kalibrierflüssigkeit	0 % (destilliertes Wasser)
-------------------------------	----------------------------

Messbereich Brix [Max]	32 %
------------------------	------

Skala Brix	✓
------------	---

Anwendungsbereich	Bier
-------------------	------

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	198×40×40 mm
---------------------	--------------

Refraktometer Typ	Handrefraktometer
Skala - Anzeigetyp	Analog
Material Prisma	ZLaF3 Lanthan-Flintglas nD=1,85544

Funktionen

IP-Schutz - Kompletgerät	kein IP-Schutz
--------------------------	----------------

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Dienstleistungen

Artikelnummer für Werkskalibrierung	961-290
--	---------

Verpackung & Versand

Abmessungen Transportbehältnis (B×T×H)	205×75×55 mm
Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	215×94×65 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Bruttogewicht ca.	0,35 kg
Versandgewicht	0,32 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761261051
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD

