

KERN 337-16

Einzelgewicht, OIML-Klasse F2, 50 kg, Knopf, Edelstahl feingedreht

KERN

Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML F2
Produktfamilie	337

Messsystem

Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	6250
Konformitätsbewertung möglich	no
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m ³)	140
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	78,125
Gewicht OIML-Klasse	F2
Prüfgewicht - Nennwert	50 kg
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	800 mg
Prüfgewicht - Dichte (kg/m ³)	7950
OIML-konform	✓
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	6400
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	10700

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	178×298 mm
Material	Edelstahl feingedreht
Art der Justierung	Justierkammer - Plombe

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-446
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-446

Verpackung & Versand

Lieferzeit	17 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	178×178×298 mm
Versandart	Spedition
Nettogewicht ca.	50 kg
Bruttogewicht ca.	50 kg
Versandgewicht	50 kg

Optionale Etuis

Etui - Aluminium Artikelnummer	317-160-600
Etui - Holz Artikelnummer	337-160-200

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761006638
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



OPTION

